

ZC60Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛XCシリーズ 仕様表
RAS-XC71M2/RAC-XC71M2

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-XC71M2		RAC-XC71M2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 7.2)				
		消費電力	W	2,340 (175 ~ 3,100)				
		運転電流	A	11.8				
		力率	%	99				
暖 房	定 格	能力	kW	8.5 (0.6 ~ 11.9)				
		消費電力	W	2,140 (145 ~ 3,900)				
		運転電流	A	12.3 (最大 20.0)				
		力率	%	87				
	低 温	能力	kW	8.9				
		消費電力	W	3,560				
始動電流			A	12.3				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.1				
		JISC9612:2005 (区分名)		6.0 (G)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,900		
	熱交換器フィン形状			片起し 3本スリット		コルゲートフィン		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量		g	1,670			
フ ザ ン	種 類				貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,260 ・ 1,500		3,040 ・ 3,040		
		強 風	m³/h	990 ・ 1,120		—		
		弱 風	m³/h	780 ・ 830		—		
		微 風	m³/h	630 ・ 630		—		
		静	m³/h	420 ・ 450		—		
音 響 パ ワ ー レ ベ ル 運 転 音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67 ・ 71		67 ・ 69			
	強 風	dB	61 ・ 62		—			
	弱 風	dB	56 ・ 56		—			
	微 風	dB	51 ・ 52		—			
	静	dB	37 ・ 38		—			
操作スイッチ 形名			プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-AJ3					
電 源 プ ラ グ	容 量		250V 20A					
	形 状		㊦		—			
電源コード長さ (左/右)			m	(左)0.6 / (右)1.3		—		
室 内 外 接 続 ケ ー ブ ル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷 媒 配 管	接続方式			フレア				
	液側 (φ)		mm	6.35				
	ガス側 (φ)		mm	12.7				
	最大配管長		m	20				
	最大高低差		m	10				
	冷媒追加充填量		g	—				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		709×859(+97)×319(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75		
質 量 (製品・荷造)			kg	17.0 ・ 20.0		41.5・ 44.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。








(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。



(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	S.Nakamura	2021-09-22		NTS	2022 年度 XC シリーズ 仕様表	
CHKD.	Y.Ueda	2021-09-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2021 0922
APPD.	Y.Ueda	2021-09-22			4YAA NN0020932	

日立ルームエアコン壁掛XCシリーズ 室内ユニット寸法図



壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。




注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状
RAS-XC22M, XC25M (㊦)
RAS-XC28M, XC36M (㊧)
RAS-XC36M2~XC90M2 (㊨)
6. 電源コードの長さ

[左側]RAS-XC22M,XC25M 約1.0m
RAS-XC28M,XC36M 約0.6m
RAS-XC36M2~XC90M2 約0.6m

[右側]RAS-XC22M,XC25M 約1.7m
RAS-XC28M,XC36M 約1.3m
RAS-XC36M2~XC90M2 約1.3m



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線Fケーブルを使用します。




適用機種

RAS-XC22M
RAS-XC25M
RAS-XC28M
RAS-XC36M
RAS-XC36M2
RAS-XC40M2
RAS-XC56M2
RAS-XC63M2
RAS-XC71M2
RAS-XC80M2
RAS-XC90M2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S.Nakamura	2021-09-21		NTS	2022年度XCシリーズ寸法	
CHKD.	K.Yokoyama	2021-09-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0020919
APPD.	Y.Ueda	2021-09-22				
						


9Z60Z00NN

日立ルームエアコン壁掛XCシリーズ
室外ユニット寸法図




適用機種
RAC-XC36M2
RAC-XC40M2
RAC-XC56M2
RAC-XC63M2
RAC-XC71M2
RAC-XC80M2

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



室外機標準据付寸法図





注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S.Nakamura	2021-09-22		NTS	2022年度XCシリーズ寸法図	
CHKD. Y.Ueda	2021-09-22			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. Y.Ueda	2021-09-22			3YAA NN0020926	



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S.Nakamura	2021-09-21		NTS	2022年度 XCシリーズ 回路図:配線図	
CHKD.	S.Takahata	2021-09-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	T.Hojo	2021-09-21				
APPD.	Y.Ueda	2021-09-22			3YDA NN0020927	