







室内機

ワイヤレスリモコン



リモコンホルダー



室内機サービススペース




壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ








仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-XJ40J2		RAC-XJ40J2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 5.5)				
		消費電力	W	880 (155 ~ 1,800)				
		運転電流	A	5.2				
		力率	%	85				
暖 房	定 格	能力	kW	5.0 (0.4 ~ 11.4)				
		消費電力	W	920 (135 ~ 3,860)				
		運転電流	A	5.4 (最大 20.0)				
		力率	%	85				
	低 温	能力	kW	8.4				
		消費電力	W	3,460				
	始動電流			A	5.4			
	通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 JISC9612:2005 (区分)	7.7 7.7 (C)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,100		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量		g	1,600			
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力			W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,110・1,380		2,700・1,950		
		強 風	m³/h	900 ・ 960		—		
		弱 風	m³/h	700 ・ 760		—		
		微 風	m³/h	520 ・ 570		—		
音 響 パ ワ ー レ ベ ル (冷房・暖房)	静	m³/h	300 ・ 370		—			
	急 速	dB	65 ・ 69		60 ・ 58			
	強 風	dB	60 ・ 61		—			
	弱 風	dB	56 ・ 56		—			
	微 風	dB	51 ・ 52		—			
	静	dB	36 ・ 36		—			
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-8Z1				
電源プラグ	容 量			250V-20A				
	形 状			㊦		—		
電源コード長さ(左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式			フレア				
	液側(φ)	mm	6.35					
	ガス側(φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径(φ)			mm	16				
外装色(近似マンセルNo.)			スターホワイト(N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法(高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		709×859(+97)×319(+68)		
荷造寸法(幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75		
質量(製品・荷造)			kg	16.5 ・ 19.0		42.5 ・ 44.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K.Yahagi	2018-10-05		NTS	RAS-XJ40J2:RAC-XJ40J2 構造・寸法図	
CHKD.	K.Fukuhara	2018-10-05	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0011468
APPD.	H.Daisaka	2018-10-06				
						REGD. REGD. 2018 1006





配線図 R A C - X J 4 0 J 2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Fukuhara	2018-10-09		NTS	RAS-XJ40J2:RAC-XJ40J2 回路図:配線図	
CHKD.	P. Nishioka	2018-10-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Yoshida	2018-10-09		3YDA NN0011534		

REGD.
 2018
 1009