

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5




6

7

8

BB0047624

室内機



室内機サービススペース

50 (100) 50 (100)

壁とのスペースは () 内の寸法をできるだけ

確保してください。

※室内機の背面で配管接続する

場合は130mm以上

約85mm

運転時

(前面パネル「開」時)

約73mm

上下風向板「全開」時

約135mm

上下風向板「全開」時

約100mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm

約518mm


約518mm

仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-XJ63E2		RAC-XJ63E2		
電 源				(50/60Hz) 単相200V				
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.7)				
		消費電力	W	1,830 (175 ~ 3,050)				
		運転電流	A	9.7				
		力率	%	94				
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 11.7)				
		消費電力	W	1,850 (145 ~ 3,900)				
		運転電流	A	10.3 (最大 20.0)				
		力率	%	90				
	低温	能力	kW	8.6				
		消費電力	W	3,500				
始 動 電 流			A	10.3				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.2				
		JISC9612:2005 (区分)		6.1 (F)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		1,000		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷媒	種類	フロン R32					
		封入量	g	1,600				
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		45		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,170・1,380		3,040・2,760		
		強 風	m³/h	990・1,120		-		
		弱 風	m³/h	780・830		-		
		微 風	m³/h	630・630		-		
		静	m³/h	420・450		-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・69		64・63			
	強 風	dB	61・62		-			
	弱 風	dB	56・56		-			
	微 風	dB	51・52		-			
	静	dB	42・43		-			
操作スイッチ			形名	ワイヤレスリモコン RAR-6J1				
電源プラグ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊦		-			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-		
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	12.7					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5) シャンページュ (10YR7/2)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×337		669×819 (+97)×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44		95×42×71		
質量 (製品・荷造)			kg	16.0・19.0		43.0・47.0		

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



室内機

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

端子台

1 2 3

BB0047469

回路図

A

B

C

D

配線図

RAS-XJ63E2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]

※4 RACアダプター：PSC-6RAD



室内機

室外機

電源回路

制御回路

配線図 RAC-XJ63E2



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, I. So	2014-10-22		NTS	RAS-XJ63E2:RAC-XJ63E2 回路図:配線図
CHKD, Y. Ueda	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
H. Hashimoto	2014-10-23			REGD. REGD. 2014 1023
APPD, Y. Notoya	2014-10-23			3YDA BB0047469

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

001