

9L6T000NN

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー

室内機

背面図

据付板(正面図)

天井面(回縁)

室内機サービススペース

注記

7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

| ユニットタイプ        |           |          | 室内ユニット                         |                     | 室外ユニット              |  |
|----------------|-----------|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 型式             |           |          | RAS-XJ71F2                     |                     | RAC-XJ71F2          |  |
| 電源             |           |          | (50/60Hz)                      |                     | 単相200V              |  |
| 冷房             | 定格        | 能力       | kW                             | 7.1 (0.6 ~ 7.2)     |                     |  |
|                |           | 消費電力     | W                              | 2,350 (175 ~ 3,150) |                     |  |
|                |           | 運転電流     | A                              | 12.8                |                     |  |
|                |           | 力率       | %                              | 92                  |                     |  |
| 暖房             | 定格        | 能力       | kW                             | 8.5 (0.6 ~ 11.8)    |                     |  |
|                |           | 消費電力     | W                              | 2,150 (145 ~ 3,900) |                     |  |
|                |           | 運転電流     | A                              | 11.7 (最大 20.0)      |                     |  |
|                |           | 力率       | %                              | 92                  |                     |  |
| 低温             | 能力        | kW       | 8.7                            |                     |                     |  |
|                |           | 消費電力     | W                              | 3,510               |                     |  |
| 始動電流           |           |          | A                              | 12.8                |                     |  |
| 通年エネルギー消費効率    |           |          | JISC9612:2013                  | 6.1                 |                     |  |
|                |           |          | JISC9612:2005 (区分)             | 6.0 (G)             |                     |  |
| 冷凍装置           | 圧縮機出力     |          | W                              | —                   |                     |  |
|                | 熱交換器フィン形状 |          | 片起し3本スリット                      |                     | 1,000               |  |
|                | 冷媒        |          | 種類                             | フロン R32             |                     |  |
|                |           | 封入量      | g                              | 1,600               |                     |  |
| ファン            | 種類        | 貫流ファン    |                                | プロペラファン             |                     |  |
|                |           | ファンモータ出力 |                                | W                   | 25                  |  |
|                | 風量        | 急速       | m³/h                           | 1,260・1,500         |                     |  |
|                |           | 強風       | m³/h                           | 990・1,120           |                     |  |
|                |           | 弱風       | m³/h                           | 780・830             |                     |  |
|                |           | 微風       | m³/h                           | 630・630             |                     |  |
| 静              | m³/h      |          | 420・450                        |                     |                     |  |
|                | 急速        | dB       | 67・71                          |                     |                     |  |
| 音響パワーレベル       | 強風        | dB       | 61・62                          |                     |                     |  |
|                |           | 弱風       | dB                             | 56・56               |                     |  |
|                | 微風        | dB       | 51・52                          |                     |                     |  |
|                |           | 静        | dB                             | 42・43               |                     |  |
| 操作スイッチ 型式      |           |          | ワイヤレスリモコン RAR-7E1              |                     |                     |  |
| 電源プラグ          | 容量        | 250V-20A |                                | —                   |                     |  |
|                | 形状        | ㊦        |                                | —                   |                     |  |
| 電源コード長さ        | (左/右)     | m        | 0.6/1.3                        |                     | —                   |  |
| 室内外接続ケーブル      | 芯線径(φ)    | mm       | 2.0                            |                     | —                   |  |
|                | 芯数        | 芯        | 3                              |                     | —                   |  |
| 冷媒配管           | 接続方式      | フレア      |                                | —                   |                     |  |
|                | 液側(φ)     | mm       | 6.35                           |                     | —                   |  |
|                | ガス側(φ)    | mm       | 12.7                           |                     | —                   |  |
|                | 最大配管長     | m        | 20                             |                     | —                   |  |
|                | 最大高低差     | m        | 10                             |                     | —                   |  |
| 冷媒追加充填量        |           |          | g                              | チャージレス              |                     |  |
| ドレン接続口外径(φ)    |           |          | mm                             | 16                  |                     |  |
| 外装色(近似マンセルNo.) |           |          | スターホワイト(N9.3)シャインページュ(10YR7/2) |                     | ナチュラルグレー(2.9Y7.8/1) |  |
| 製品寸法(高さ×幅×奥行)  |           |          | mm                             | 295×798×374         |                     |  |
| 荷造寸法(幅×奥行×高さ)  |           |          | cm                             | 86×36×47            |                     |  |
| 質量(製品・荷造)      |           |          | kg                             | 17.0・20.0           |                     |  |

SIGNATURE

DATE

PROJECTION

SCALE

TITLE

DWN. K. Yahagi

2015-10-28

NTS

RAS-XJ71F2:RAC-XJ71F2 構造・寸法図

CHKD. K. Odate

2015-10-30

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

TOCHIGI DWG. No.

3YAA NN0001976

APPD. H. Hanyu

2015-10-30


REGD. REGD 2015 1030

0


4

5

002



室 外 機



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited