





仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型式				RAS-XJ71L2		RAC-XJ71L2	
電源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 7.2)			
		消費電力	W	2,340 (175 ~ 3,100)			
		運転電流	A	11.8			
		力率	%	99			
暖房	定格	能力	kW	8.5 (0.6 ~ 11.9)			
		消費電力	W	2,140 (145 ~ 3,900)			
		運転電流	A	12.3 (最大 20.0)			
		力率	%	87			
	低温	能力	kW	8.9			
		消費電力	W	3,560			
始動電流			A	12.3			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.1			
		JISC9612:2005 (区別)		6.0 (G)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		1,900	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	1,670			
ファン	種類			貫流ファン		プロペラファン	
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	1,260・1,500		3,040・3,040	
		強風	m³/h	990・1,120		-	
		弱風	m³/h	780・830		-	
		微風	m³/h	630・630		-	
		静	m³/h	420・450		-	
音響パワーレベル (冷房・暖房)	急速	dB	67・71		67・69		
	強風	dB	61・62		-		
	弱風	dB	56・56		-		
	微風	dB	51・52		-		
	静	dB	37・38		-		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9T1				
電源プラグ	容量		250V-20A				
	形状		㊦		-		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		709×859 (+97) ×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	17.0・20.0		41.5・44.0	

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。








SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017818	REGD. 2020 0917
DWN. J. Cai		2020-09-16	㊦	NTS	RAS-XJ71L2: RAC-XJ71L2 構造・寸法図		
CHKD. H. Daisaka		2020-09-17					
APPD. H. Daisaka		2020-09-17			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		




1987100NN

室外機






室外機標準据付寸法図




ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合



前後のみに壁がある場合





※吹出し側壁面高さ1.2m以下

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の囲隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Hisyam	2020-09-08		NTS	RAS-XJ71L2:RAC-XJ71L2 構造:寸法図	
CHKD. K.Fukuhara	2020-09-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
APPD. H.Daisaka	2020-09-14	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017861			REGD. 2020 0914

2967100NN






- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*¹HA接続コードを差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*⁵HEMSアダプターの端子を差込んでください。




- *¹ HA接続コード: 部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター: HA-S100TSA
- *³ カードキー接続コード: 部品番号 (SP-CKC1)
- *⁴ RACアダプター: PSC-6RAD
- *⁵ HEMSアダプター: SP-EM1



- *¹ HA接続コード: 部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター: HA-S100TSA
- *³ カードキー接続コード: 部品番号 (SP-CKC1)
- *⁴ RACアダプター: PSC-6RAD
- *⁵ HEMSアダプター: SP-EM1



- *¹ HA接続コード: 部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター: HA-S100TSA
- *³ カードキー接続コード: 部品番号 (SP-CKC1)
- *⁴ RACアダプター: PSC-6RAD
- *⁵ HEMSアダプター: SP-EM1



- *¹ HA接続コード: 部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター: HA-S100TSA
- *³ カードキー接続コード: 部品番号 (SP-CKC1)
- *⁴ RACアダプター: PSC-6RAD
- *⁵ HEMSアダプター: SP-EM1

配線図 RAC-XJ71L2

配線図 RAS-XJ71L2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Cai	2020-10-01		NTS	RAS-XJ71L2:RAC-XJ71L2 回路図:配線図
CHKD. S.Takahata	2020-10-02			
	2020-10-02			
APPD. H.Daisaka	2020-10-02			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2020 1002
	3YDA NN0017953	