

BB0047471

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相200V
50/60Hz

RL001 (パワーリレー)

F1 (25Aヒューズ)

NF1

リアクタ 8.5mH

F2 (15Aヒューズ)

圧縮機用モータ

MS
3~

二方弁コイル

室内ファンモータ

VA001 (200V用)

四方弁コイル

RL1 (冷暖切替リレー)

RL2 (四方弁リレー)

電源回路

制御回路


外気温サーミスタ

デフロストサーミスタ

OHサーミスタ

電動膨張弁用パルスモータ

配線図 RAC-XJ80E2



配線図

RAS-XJ80E2


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]

※4 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. I. So	2014-10-22		NTS	RAS-XJ80E2:RAC-XJ80E2 回路図:配線図
CHKD. Y. Ueda	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y. Notoya	2014-10-23			3YDA BB0047471

