





仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型式				RAS-XJ90L2		RAC-XJ90L2	
電源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	9.0 (0.6 ~ 9.1)			
		消費電力	W	3,000 (175 ~ 3,200)			
		運転電流	A	15.2			
		力率	%	99			
暖房	定格	能力	kW	10.6 (0.6 ~ 12.0)			
		消費電力	W	3,200 (145 ~ 3,900)			
		運転電流	A	16.2 (最大 20.0)			
		力率	%	99			
	低温	能力	kW	9.1			
		消費電力	W	3,600			
始動電流			A	16.2			
通年エネルギー		JISC9612:2013		5.2			
消費効率		JISC9612:2005 (区別)		5.2 (G)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		2,400	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
		封入量		g	1,770		
ファン	種類		貫流ファン		プロペラファン		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	1,420・1,440	3,990・4,440		
		強風	m³/h	1,050・1,140	—		
		弱風	m³/h	820・870	—		
		微風	m³/h	640・670	—		
		静	m³/h	470・490	—		
音響パワーレベル (冷房・暖房)	急速	dB	73・73	72・73			
	強風	dB	64・64	—			
	弱風	dB	57・56	—			
	微風	dB	52・51	—			
	静	dB	41・39	—			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9T1				
電源プラグ	容量		250V-20A				
	形状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		709×859 (+97)×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	17.0・20.0		43.0・46.0	

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ






7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	J.Cai	2020-09-16	㊦	NTS	RAS-XJ90L2: RAC-XJ90L2 構造・寸法図	
CHKD.	H.Daisaka	2020-09-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H.Daisaka	2020-09-17			3YAA NN0017820	

3987100NN

室外機



室外機標準据付寸法図






注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の囲隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合








前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Hisyam	2020-09-08		NTS	RAS-XJ90L2:RAC-XJ90L2 構造:寸法図	
CHKD. K.Fukuhara	2020-09-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
APPD. H.Daisaka	2020-09-14	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017863			REGD. 2020 0914



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	J.Cai	2020-10-01		NTS	RAS-XJ90L2:RAC-XJ90L2 回路図:配線図	
CHKD.	S.Takahata	2020-10-02	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	T.Hojo	2020-10-02				
APPD.	H.Daisaka	2020-10-02			3YDA NN0017955	