






## 002


[illegible]002

NN0017432

室 外 機




室外機標準据付寸法図



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。  
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
  2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
  3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台等を使用して800mm以上を確保してください。




ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

| SIGNATURE    | DATE       | PROJECTION                                      | SCALE | TITLE                          | CAD             |
|--------------|------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------|
| DWN. T.Kato  | 2020-06-30 |                                                 | NTS   | RAS-XK28L2: RAC-XK28L2 構造: 寸法図 |                 |
| CHKD. Y.Ueda | 2020-06-30 | Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. |       | TOCHIGI DWG. No.               | REGD. 2020 0630 |
| APPD. Y.Ueda | 2020-06-30 |                                                 |       | 3YAA NN0017432                 |                 |

NN0017433





配線図 RAS-XK28L2

配線図 RAC-XK28L2

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板のCN6に別売の<sup>#1</sup>HA接続コードを差込んで<sup>#2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合  
室内基板のCN6に別売の<sup>#3</sup>カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売りの<sup>#4</sup>RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合  
室内基板のCN6に別売の<sup>#1</sup>HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、室内基板のCN7に別売の<sup>#5</sup>HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1



| SIGNATURE    | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE                                           | CAD             |
|--------------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| DWN. T.Kato  | 2020-07-01 | ⊕          | NTS   | RAS-XK28L2: RAC-XK28L2 回路図: 配線図                 |                 |
| CHKD. Y.Ueda | 2020-07-02 |            |       | Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. |                 |
| APPD. Y.Ueda | 2020-07-02 |            |       | TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017433                 | REGD. 2020 0702 |