

0720200NN

日立ルームエアコン 壁掛XKシリーズ 仕様表
RAS-XK28M2/RAC-XK28M2

ユニット				室内ユニット		室外ユニット		
タイプ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-XK28M2		RAC-XK28M2		
電 源 (50/60Hz)				単相200 V				
冷房	定格	能力	kW	2.8 (0.5 ~ 3.9)				
		消費電力	W	610 (155 ~ 980)				
		運転電流	A	3.6				
		力率	%	85				
暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.4 ~ 11.8)				
		消費電力	W	900 (135 ~ 3,900)				
		運転電流	A	5.3 (最大 20.0)				
		力率	%	85				
	低温	能力	kW	8.9				
		消費電力	W	3,570				
		始動電流		A	5.3			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.2				
		JISC9612:2005 (区分名)		7.2 (A)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		750		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲートフィン		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
封入量		g	1,600					
ファ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	900 ・ 1,200		2,400 ・ 1,800		
		強 風	m³/h	680 ・ 730		—		
		弱 風	m³/h	510 ・ 610		—		
		微 風	m³/h	420 ・ 510		—		
		静	m³/h	330 ・ 390		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	60 ・ 63		59 ・ 57			
	強 風	dB	56 ・ 58		—			
	弱 風	dB	53 ・ 55		—			
	微 風	dB	52 ・ 53		—			
	静	dB	43 ・ 35		—			
操作スイッチ 形名				プッシュボタン (ワイヤス) RAR-9T1				
電源プラグ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊤		—			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6 / 1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷媒配管	接続方式			フレア				
	液側 (φ)		mm	6.35				
	ガス側 (φ)		mm	9.52				
	最大配管長		m	2.0				
	最大高低差		m	1.0				
	冷媒追加充填量		g	—				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
電熱装置の消費電力			W	—		150		
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		709×859 (+97) ×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)			kg	16.5 ・ 19.0		43.5 ・ 45.0		



- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	J.Cai	2021-06-14		NTS	2022年度 XKシリーズ 仕様表	
CHKD.	H.Daisaka	2021-06-15	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. 2021 0615
APPD.	H.Daisaka	2021-06-15				
					TOCHIGI DWG. No.	
					4YAA NN0020270	

1 2 3 4 5 6 7 8


11Z0Z00NN

日立ルームエアコン壁掛XKシリーズ 室内ユニット寸法図




上面吸込口


前面パネル




上下風向板



空気吹出口




左右風向板



背面図

据付板 (正面図)

天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)



配管引出し穴中心線 (φ65)

細径配管
太径配管

本体中心線

ドレンホース

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを入れ替えてください。

細径配管 (φ6.35) 接続用
太径配管 (φ9.52) 接続用: RAS-XK28M2~XK56M2
太径配管 (φ12.7) 接続用: RAS-XK63M2,XK71M2


電源コード
接続ケーブル

ドレンホース

ツユトイ



ドレンキャップ接続部

室内機サービススペース



壁とのスペースは () 内の寸法をできるだけ確保してください。


※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上



注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状
RAS-XK28M2~XK71M2 ☺

6. 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種

RAS-XK28M2
RAS-XK40M2
RAS-XK56M2
RAS-XK63M2
RAS-XK71M2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. J.Cai	2021-06-14	☉	NTS	2022年度 XKシリーズ 寸法図	CAD
CHKD. H.Daisaka	2021-06-15			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2021 0615
APPD. H.Daisaka	2021-06-15			3YAA NN0020271	

Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.


3YAA NN0020271

REGD.
2021
0615

002


2720200NN

日立ルームエアコン壁掛XKシリーズ
室外ユニット寸法図




適用機種

RAC-XK28M2
RAC-XK40M2
RAC-XK56M2
RAC-XK63M2
RAC-XK71M2



室外機標準据付寸法図






注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の隔障をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台等を使用して800mm以上を確保してください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合



前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. J.Cai	2021-06-14		NTS	2022年度 XKシリーズ 寸法図	
CHKD. H.Daisaka	2021-06-15	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
APPD. H.Daisaka	2021-06-15	TOCHIGI DWG. No.			
				3YAA NN0020272	REGD. 2021 0615







3770200NN

日立ルームエアコン 壁掛XKシリーズ

室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機
RAS-XK28M2
RAS-XK40M2
RAS-XK56M2
RAS-XK63M2
RAS-XK71M2

室外機
RAC-XK28M2
RAC-XK40M2
RAC-XK56M2
RAC-XK63M2
RAC-XK71M2




室内機配線図

室外機配線図

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売りの*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、室内基板のCN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
*4 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T.Nakagawa	2021-06-16	⊕	NTS	2022年度 XKシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. H.Hashimoto	2021-06-17			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. H.Hashimoto	2021-06-17			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0020273	REGD. 2021 0617