












室外機



ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



室外機標準据付寸法図





注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3方向以上開放できる様に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従って据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないようによく売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、売りの置き台等を使用して80mm以上を確保してください。

※吹出し側壁面高さ1, 2 m以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	 REGD. 2018 0727
DWN.	S. Takeuchi	2018-07-26		N T S	RAS-XK40J2:RAC-XK40J2 構造:寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2018-07-27			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	S. Tokita	2018-07-27			3YAA NN0010868	

室 外 機



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Takeuchi	2018-07-27		NTS	RAS-XK40J2:RAC-XK40J2 回路図・配管図	
CHKD.	T. Nakagawa	2018-07-28				
APPD.	S. Tokita	2018-07-30				

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	
	3YDA NN0010869	