
















9	5	7	1	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が 50 mm、
上が 50 mm、下が 100 mm 必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 2.0 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。

仕 様 表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-XK56H2		RAC-XK56H2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 6.0)			
		消費電力	W	1,620 (155 ~ 2,000)			
		運転電流	A	9.3			
		力率	%	87			
暖 房	定 格	能力	kW	6.7 (0.4 ~ 12.0)			
		消費電力	W	1,490 (135 ~ 3,900)			
		運転電流	A	8.6 (最大 20.0)			
		力率	%	87			
	低 温	能力	kW	9.2			
		消費電力	W	3,640			
始 動 電 流			A	9.3			
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013	6.6			
			JISC9612:2005 (区分)	6.5 (F)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,500	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
封入量		g	1,550				
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	1,180・1,380		2,940・2,610	
		強 風	m ³ /h	900・960		—	
		弱 風	m ³ /h	700・760		—	
		微 風	m ³ /h	520・570		—	
	静	m ³ /h	300・370		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・69		63・63		
	強 風	dB	60・61		—		
	弱 風	dB	56・56		—		
	微 風	dB	51・52		—		
	静	dB	42・43		—		
操作スイッチ		型式	ワイヤレスリモコン RAR-7E1				
電源プラグ	容 量		250V・20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
ベースヒータ消費電力		W	—		150		
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×374		669×819(+97)×319(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		95×42×71		
質量 (製品・荷造)		kg	16.5・19.0		43.5・46.0		



- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-XK56H2:RAC-XK56H2 構造・寸法図	 TOCHIGI DWG. No. REGD. REGD 2017 0727
DWN.	S. Takeuchi	2017-07-27	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	3YAA NN0007256		
CHKD.	N. Miyazaki	2017-07-27				
APPD.	N. Miyazaki	2017-07-27				

F



室內機	室外機
-----	-----



This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited 001