






注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。






NN0017441


室外機

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合




前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ1.2m以下






室外機標準据付寸法図




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の↔印の囲隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台等を使用して800mm以上を確保してください。


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T.Kato	2020-06-30	⊙	NTS	RAS-XK63L2: RAC-XK63L2 構造: 寸法図	
CHKD. Y.Ueda	2020-06-30	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
APPD. Y.Ueda	2020-06-30	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017441			REGD. 2020 0630




NN0017442



配線図 RAC-XK63L2



配線図 RAS-XK63L2



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017442	REGD. 2020 0702
DWN.	T.Kato	2020-07-01		NTS	RAS-XK63L2: RAC-XK63L2 回路図: 配線図			
CHKD.	Y.Ueda	2020-07-02						
APPD.	Y.Ueda	2020-07-02						