












297000NN

室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



仕様表

ユニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-XK71H2		RAC-XK71H2		
電 源				(50/60Hz)				
冷 房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 7.2)				
		消費電力	W	2,350 (175 ~ 3,150)				
		運転電流	A	12.8				
		力率	%	92				
暖 房	定格	能力	kW	8.5 (0.6 ~ 12.2)				
		消費電力	W	2,150 (145 ~ 3,900)				
		運転電流	A	11.7 (最大 20.0)				
		力率	%	92				
	低温	能力	kW	9.6				
		消費電力	W	3,760				
始 動 電 流			A	12.8				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.0				
		JISC9612:2005 (区分)		5.9 (G)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,900		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷媒	種類	フロン R32					
封入量		g	1,600					
フ ア ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力			W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	1,260・1,500		3,040・3,040		
		強 風	m ³ /h	990・1,120		—		
		弱 風	m ³ /h	780・830		—		
		微 風	m ³ /h	630・630		—		
		静	m ³ /h	420・450		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67・71		65・67			
	強 風	dB	61・62		—			
	弱 風	dB	56・56		—			
	微 風	dB	51・52		—			
	静	dB	42・43		—			
操作スイッチ 型式			ワイヤレスリモコン RAR-7E1					
電源プラグ	容 量			250V-20A				
	形 状			㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷媒配管	接続方式			フレア				
	液側 (φ)		mm	6.35				
	ガス側 (φ)		mm	12.7				
	最大配管長		m	2.0				
	最大高低差		m	1.0				
冷媒追加充填量			g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
ベースヒータ消費電力			W	—		150		
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		669×819 (+97) ×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		95×42×71		
質量 (製品・荷造)			kg	17.0・20.0		44.5・47.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルブカパーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Takeuchi	2017-07-27		N T S	RAS-XK71H2:RAC-XK71H2 構造・寸法図		
CHKD.	N. Miyazaki	2017-07-27	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	N. Miyazaki	2017-07-27			3YAA NN0007262		


F



1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3方向に上図でさす所に据え付けください。
ただし、2方向しか取付できない場合と前後面に壁がある場合は右図に依り据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪風の取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台等を使用して800mm以上を確保してください。

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited

室 外 機



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1