








BBB0045326






室内機



ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が 50 mm、
上が 50 mm、下が 100 mm 必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 20 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 10 m 以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。

仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-ZD40E2		RAC-ZD40E2		
電 源				(50/60Hz)				
				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 5.5)				
		消費電力	W	1,100 (150 ~ 1,700)				
		運転電流	A	6.3				
		力率	%	88				
暖 房	定 格	能力	kW	5.3 (0.6 ~ 12.3)				
		消費電力	W	1,280 (175 ~ 3,900)				
		運転電流	A	7.2 (最大 20.0)				
		力率	%	89				
	低 温	能力	kW	8.9				
		消費電力	W	3,600				
始 動 電 流			A	7.2				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.9				
		JISC9612:2005 (区分)		5.9 (C)				
冷 凍	圧縮機出力		W	-		1,000		
熱交換器フィン形状				片起し3本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類	フロン R32					
		封入量	g	1,550				
フ ア ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		45		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	970 ・ 1,120		2,410・2,190		
		強 風	m ³ /h	590 ・ 660		-		
		弱 風	m ³ /h	470 ・ 510		-		
		微 風	m ³ /h	370 ・ 430		-		
静		m ³ /h	310 ・ 350		-			
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	62 ・ 67		59 ・ 54			
	強 風	dB	55 ・ 58		-			
	弱 風	dB	52 ・ 55		-			
	微 風	dB	49 ・ 52		-			
	静	dB	37 ・ 39		-			
操作スイッチ		形 名	ワイヤレスリモコン RAR-5T1					
電源プラグ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊦ -					
電源コード長さ		(左/右)	m	0.6/1.3		-		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)		mm	6.35				
	ガス側 (φ)		mm	9.52				
	最大配管長		m	2.0				
	最大高低差		m	1.0				
	冷媒追加充填量		g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16					
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			295×798×329		720×792(+94)×299(+66)			
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			86×36×43		94×40×77			
質量 (製品・荷造)			kg	15.5 ・ 18.0		49.0 ・ 52.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変可幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はツテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	Y. Aoki	2014-08-07		NTS	RAS-ZD40E2:RAC-ZD40E2 構造・寸法図		
CHKD.	N. Miyazaki	2014-08-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2014 0807
APPD.	N. Miyazaki	2014-08-07				3YAA BB0045326	



1

2

3

4

5

6

7

001

