








BB0047370


回路図

室内機

室外機



配線図 RAC-ZJ40E2



配線図

RAS-ZJ40E2


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※4 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. K. Daigou	2014-10-22	第一角法	NTS	RAS-ZJ40E2:RAC-ZJ40E2 回路図:配線図	
CHKD. Y. Ueda	2014-10-22			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2014 1023
M. Tamura	2014-10-23			Hitachi Appliances, Inc.	
APPD. Y. Notoya	2014-10-23			Tokyo Japan	
3YDA BB0047370					