










室外機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。



ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. K. Fukuhara	2017-11-17		NTS	RAS-ZJ40H2:RAC-ZJ40H2 構造:寸法図	
CHKD. M. Awano	2017-11-25	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
APPD. K. Yoshida	2017-11-25		3YAA NN0008240		

室外機



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	M. Awano	2017-12-16		NTS	RAS-ZJ40H2:RAC-ZJ40H2 回路図:配管図	
CHKD.	S. Takahata	2017-12-16	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD.
	H. Hashimoto	2017-12-19				REGD
APPD.	K. Yoshida	2017-12-19			3YAA NN0008259	2017 1219