



7	7	7	8	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機



壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。

※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上




仕様表








ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-ZJ56H2		RAC-ZJ56H2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 6.0)			
		消費電力	W	1,620 (155 ~ 2,000)			
		運転電流	A	9.3			
		力率	%	87			
暖 房	定 格	能力	kW	6.7 (0.4 ~ 11.6)			
		消費電力	W	1,490 (135 ~ 3,900)			
		運転電流	A	8.6 (最大 20.0)			
		力率	%	87			
	低 温	能力	kW	8.4			
		消費電力	W	3,480			
始 動 電 流			A	9.3			
通年エネルギー		JISC9612:2013		6.6			
消費効率		JISC9612:2005 (区分)		6.5 (F)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,500	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量	g	1,550			
フ ィ ー ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	1,180・1,380		2,940・2,610	
		強 風	m ³ /h	900・960		—	
		弱 風	m ³ /h	700・760		—	
		微 風	m ³ /h	520・570		—	
		静	m ³ /h	300・370		—	
	音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・69		63・63	
強 風		dB	60・61		—		
弱 風		dB	56・56		—		
微 風		dB	51・52		—		
	静	dB	42・43		—		
操作スイッチ 型式			ワイヤレスリモコン RAR-8H1				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル		芯線径 (φ)	mm	2.0			
		芯 数	芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		669×819(+97)×319(+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		95×42×71	
質量 (製品・荷造)			kg	16.5・19.0		42.5・45.0	

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



F



室 外 機



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

