

3YAAA4083

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

230

227

9.5

6.0

4.7

6.5

780

280

70

165

450

165

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55

約380

約70

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

4.7

1.7

6.0

1.0

1.6

6.0

3.6

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

5.0以上

5.0

2.5

5.0

3.6.5

4.6.5

255.7

186

3

165

7.5

5.0

5.0

2.5

450

380

8.0

本体中心線

壁穴φ65

45.5

215.5

70

600

25

65

650

780

室内機サービススペース

50

50

123

(フロントパネル全開時)

フロントパネル

上面グリル

4.7

6.0

9.5

6.5

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機 端子台 A B C D

赤 茶 白 黒

接続ケーブル

赤 茶 白 黒

室外機 端子台 D C B A

室外機から電源を取る場合

室内機 端子台 C D

茶 赤

接続ケーブル

赤 茶 白 黒

室外機 端子台 D C B A

電源 単相100V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-BA2200RX	RAC-BA2200RX
電圧			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配管	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		940	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
送風装置	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力 (W)		25	40
ファン	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		510・650	1500・1500
	強風		460・560	—
	弱風		400・510	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	4.6	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	6.1
	消費電力 (W)	冷房	415 (155~980)	
	暖房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	550 (115~1010)	
力率 (%)	冷房		90	
	暖房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	90	
	始動電流 (A)	冷房	4.6	
	暖房	6.1		
接続ケーブルの本数	容量 (V-A)		125V-15A	
	形状		㊶	
	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9~2.9)	
	除湿能力 (ℓ/h)		1.2	
冷房特性	冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)	
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	3.0 (0.9~4.7)	
	電気ヒーター (W)	低温	3.4	
機性能	暖房のめやす		7~8畳 (11~14m²)	
	据付方式		背面引掛	
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2V2	
	表示ランプ		除湿・運転・タイマー	
風速切換	自動		自動、強風、弱風、微風、静	
	色調 (近似マンセルN0.)		ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
	外形寸法 (mm)	高さ	280	570
		幅	780	750+86
奥行		227+3	288+47	
製品質量 (kg)		9	32	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	41・43	44・45	
	弱風	33・34	—	
	微風	27・29	—	
	静	23・23	—	
ドレン接続口 (外径φmm)		16		
付属品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

マツバラ

2003・02・13

NTS

RAS-BA2200RX:RAC-BA2200RX 構造:寸法図

審査

モリモト

2003・02・19

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

モリモト

2003・02・19

3YAAA4083


2003-02-28

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006


3YDAA4085

回路図

電源プラグ
単相100V
50/60Hz




配線図 RAC-BA2200RX



配線図

RAS-BA2200RX



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-BA2200RX:RAC-BA2200RX
製図	ミウラ	2003.02.13	NTS	回路図	西記線
審査	ナガタ	2003.02.15		柵木図番	
承認	カトワ	2003.02.15		再入庫	入庫
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				3YDAA4085	2003-02-28