





室 外 機




項目		仕 様
外 板	天フタ 前 板 側 板	PCM銅板にポリエステル樹脂粉体塗装 (粉体塗装平均塗膜：60 μm)
ペ ー ス		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム 合金めっき銅板にポリエステル樹脂粉体塗装 または 溶融5.5%アルミニウム亜鉛合金めっき銅板 にポリエステル樹脂粉体塗装
熱交換器		エポキシ樹脂塗料 「ストロン8（ブルー）」塗装
基板 (パターン面・部品面)		両面シリコンコート

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
 - ・ 本体の設置は建物の風下にしてください。
 - ・ 木や得ず海岸面本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たること避けてください。
- (2) 外板に付着した塩化粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損わないよう慎重にしてください。
- (4) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- (7) 水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。



1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE				
DWN.	S. Iijima	2018-05-14		N T S	RAS-BJ40H2EE:RAC-BJ40H2EE 構造:寸法図				
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-14			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD.	
APPD.	K. Kezuka	2018-05-14				3YAA NN0009861		2018 0514	




REGD.
REGD
2018
0514

CAD

回路図



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
- ※6 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※7 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2018-05-14		N T S	RAS-BJ40H2EE:RAC-BJ40H2EE 回路図:配線図		
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-14	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2018 0514
APPD.	K. Kezuka	2018-05-14				3YDA NN0009862	