

BB0027572

室外機

A


B

C

D






E

F



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ2面以上開放できるところに据え付けてください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は1室当り2.5m以内、2室合計で4.0m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は、1.5m以内です。
5. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 2$ の単線Fケーブルを2本使用します。
6. 室内機は必ず2台接続してください。



仕様表

項目		形式	室外機
			RAC-60A2S2H
電源 (50/60Hz)		単相	200 V
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		1000
	熱交換器フィン形状		コルゲート
	冷媒制御装置		電動膨張弁
	冷媒切換装置		四方弁
送風装置	冷媒種類		R410A
	封入量 (g)		2000
	過負荷保護装置		自動復帰形
	配管接続方式		フレア
電気特性	パイプ径 細径 (外径 ϕ mm)		6.35 $\times$ 2
	パイプ径 太径 (外径 ϕ mm)		9.52 $\times$ 2
送風装置	ファンモータ出力 (W)		40
	ファン種類		プロペラファン
	風量 (m ³ /h) 強風		2,340 $\cdot$ 2,250
	風量 (m ³ /h) 弱風		—
電気特性	消費電力 (W) 冷房		能力・電気特性表による
	消費電力 (W) 暖房		能力・電気特性表による
	運転電流 (A) 冷房		能力・電気特性表による
	運転電流 (A) 暖房		能力・電気特性表による
冷房特性	冷房能力 (kW)		能力・電気特性表による
	冷房のめやす		能力・電気特性表による
暖房特性	暖房能力 (kW)		能力・電気特性表による
	暖房のめやす		能力・電気特性表による
接続ケーブルの本数			2芯 $\times$ 2本
電源容量 (A)			15
外形寸法 (mm)			高さ 720
			幅 792+107
			奥行 299+66
製品質量 (kg)			50
騒音 (dB) 強風			50 $\cdot$ 52
騒音 (dB) 弱風			—
騒音 (dB) 微風			—
ドレン接続口 (外径 ϕ mm)			16
付属品			ブッシュ・ドレンパイプ

・本仕様は予告なく変更することがあります。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Takeuchi	2011-05-26		NTS	RAC-60A2S2H 構造・寸法図	
CHKD.	S. Iijima	2011-05-26			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Watanabe	2011-05-27			3YAA BB0027572	
					REGD REGD 2017	




001

BB0027573

回路図



配線図 RAC-60A2S2H



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Takeuchi	2011-05-31	NTS		RAC-60A2S2H 回路図・配線図
CHKD. K. Soda	2011-05-31	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
S. Iijima	2011-05-31			3YDA BB0027573
APPD. T. Watanabe	2011-05-31			



