

A




D










注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は大径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ8m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。

5. プラグの形状 (II)
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。



仕様表

項 目		形 式	室 内 機		室 外 機		
			CRS-A20FD		CRC-A20FD		
電 源 (50/60Hz)			単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		-		400		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		アコーデオン		波 形 フ ィ ン		
	冷 媒 制 御 装 置		-		キャピラリチューブ		
	冷 媒	種 類	フロン22				
		封 入 量 (g)	670+50 (パーシ分)				
	過 負 荷 保 護 装 置		自 動 復 帰 形				
	配 管	配 管 接 続 方 式		フ レ ア			
配 管 径		細 径	φ6.35				
		太 径	φ9.52				
配 管 セ ッ ト		P-24VK2, 28VK2					
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		20		20		
	フ ァ ン (冷 房)	種 類	貫 流 フ ァ ン		プ ロ ペ ラ フ ァ ン		
		風 量 (m ³ / h)	強 風	340 / 340		1,380 / 1,380	
			弱 風	300 / 300		-	
			微 風	250 / 250		-	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)		5.2 / 6.0				
	消 費 電 力 (W)		495 / 595				
	力 率 (%)		95 / 99				
	始 動 電 流 (A)		35 / 30				
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4				
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V - A) 形 状	125V-15A ㊶				
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		1.8 / 2.0				
	除 湿 能 力 (ℓ / h)		1.0 / 1.2				
	冷 房 の め や す		5~8/6~8畳 (8~12/9~14m ²)				
機 能	据 付 方 式		背 面 引 掛		-		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1M2				
	表 示 ラ ン プ		運 転 , タ イ マ ー				
	風 量 切 換		自 動 , 強 , 弱 , 微				
キャビネット (色 , マンセル No.)			-		TベージュNo.5Y7/2		
外 形 寸 法 (m m)	高 さ	265		570			
	幅	785		700+53			
	奥 行	168+10		210+26			
製 品 重 量 (K g)			6.0		26.0		
騒 音 (dB) (冷 房)	強 風	36 / 36		43 / 44			
	弱 風	34 / 34		-			
	微 風	31 / 31		-			
ドレン接続口 (外 径 φ m m)			φ 16				
付 属 品			壁 掛 据 付 部 品 一 式				
電 源 コ ー ド 長 さ (m)			左 / 右		0.9 / 1.6		
					-		

- 再封入時は冷媒量を接続配管5m時は670g、5mを超える時は720g封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

			投影法 		尺度 NTS	
入庫 	製図 イノウエ	95.02.27	名称 CRS-A20FD:CRS-A20FD 構造:寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA69694	
	審査 アオキ	95.02.27				
	承認 ナガサワ	95.02.27				

