





仕 様 表					
項 目		形 式		室 内 機	室 外 機
				CRS-A22GW	CRC-A22GW
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		-		700
	熱交換器フィン形状		アコーディオンスリット		スーパースリット
	冷媒制御装置		-		キャピラリチューブ
	冷媒切換装置		-		四方弁
	冷媒種類		フロン22		
	封入量 (g)		600+50 (パージ分)		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
配管	配管接続方式		フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35		
		太径	φ9.52		
		配管セット	P-24VK2, 28VK2		
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン	
		風量 (m³/h)	380・420	1380・1380	
		風速	330・370	-	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	9.4/10.8		
		暖房	ヒータ ON	-	
		ヒータ OFF	9.2/10.8		
	消費電力 (W)	冷房	870/1060		
		暖房	ヒータ ON	-	
		ヒータ OFF	860/1070		
	力率 (%)	冷房	93/98		
		暖房	ヒータ ON	-	
		ヒータ OFF	93/99		
	始動電流 (A)	冷房	44/43		
暖房		44/43			
接続ケーブルの本数		4			
冷房特性	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A		
		形状	㊹	-	
	冷房能力 (kW)	2.0/2.2			
暖房特性	除湿能力 (ℓ/h)	1.0/1.2			
		冷房のめやす 6~8畳 (9~14m²) / 6~9畳 (10~15m²)			
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-		
		ヒータ OFF	2.8/3.2		
機能	電気ヒーター (W)		2.0/2.2		
	暖房のめやす		6~8畳 (10~13m²) / 7~9畳 (12~15m²)		
	据付方式		背面引掛		-
主操作スイッチ	表示ランプ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1M4		
	風速切換		運転, タイマー		
	キャビネット (色, マンセルNo)		自動, 強, 弱, 微		
外形寸法 (mm)	高さ		265	TベージュNo. 5Y7/2	
	幅		785	570	
	奥行		168+10	700+53	
製品質量 (kg)		6.0	210+35		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		37.37/40.40	26.0	
	弱風		34.34/37.37	44.45/45.46	
	微風		31.31/34.34	-	
ドレン接続口 (外径φmm)		φ16			
付属品		壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6	-	

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 時は 600 g、5 m を超える時は 650 g、封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。





備考	製図	マツモト	96.02.09	名称	CRS-A22GW:CRS-A22GW	投影法	NTS	尺度	NTS	板木図番	3YDA71599
入庫	審査	アオキ	96.02.09	承認	ナカサワ	96.02.09	回路図: 配線図				