















3YAAA|877

室内機





室 外 機



〔注記〕

- 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上が50mm、下が135mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状  約0.4m 約1.1m
- 電源コードの長さ




仕 様 表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-DE401NX2		RAC-DE401NX2	
電 源				(50/60Hz)		単相 200V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力			(W)		-		1000	
	熱 交 換 器			フィン 形 状		スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置					-		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置					-		四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R410A						
		封 入 量	(g)		1450 8				
	過 負 荷 保 護 装 置					自動復帰形			
送 風 装 置	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア					
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35					
		太 径	φ9.52						
	配 管 セ ッ ト		P-24VR, P-28VR						
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力			(W)		20		20	
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
		風 量	強 風	750・870		2410・2190			
		(m³/h)	弱 風	590・710		-			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.9						
		暖 房	ヒ ー タ O N	-					
			ヒ ー タ O F F	6.7					
	消 費 電 力 (W)	冷 房	980 (90 ~ 1470)						
		暖 房	ヒ ー タ O N	-					
			ヒ ー タ O F F	1320 (90 ~ 2400)					
	力 率 (%)	冷 房	9.9						
		暖 房	ヒ ー タ O N	-					
			ヒ ー タ O F F	9.9					
	性	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.9					
暖 房			6.7						
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4							
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	250V-15A						
	形 状	㊦		-					
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.9~5.0)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.1					
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~28m²)					
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒ ー タ O N	-						
		ヒ ー タ O F F	6.0 (0.9~8.7)						
		低 温	6.3						
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			-					
機 能	暖 房 の め や す			13~17畳 (22~27m²)					
	据 付 方 式		背面引掛		-				
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2R1					
	表 示 ラ ン プ			運転モニター・タイマー・カビ見張					
外 形 寸 法 (mm)	騒 音 (dB) (冷房・暖房)	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
		色 調 (近似マンセルNO.)		パールホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)			
		高 さ	298		600				
		幅	815		792+85				
製 品 質 量 (kg)	奥 行		233+15		299+46				
	重 量		9.5		4.2				
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	風		45・46		49・50			
		風		40・41		-			
		風		37・38		-			
	静		23・23		-				
ドレン接続口 (外径φmm)				16					
付 属 品				壁掛据付部品一式・空清フィルター					
電 源 コ ー ド 長 さ (m) 左/右				0.4/1.1		-			

- 本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	テヅカ	2001.11.05		NTS	RAS-DE401NX2:RAC-DE401NX2 構造:寸法図
審査		.	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 再入庫 
承認	ヤマナガ	2001.11.07			3YAAA1877



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 テヅカ	2001.11.06		NTS	RAS-DE401NX2:RAC-DE401NX2 回路図:配線図
審査	2001.11.07	ヒタチ電機工業株式会社	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番
承認 ヤスナガ	2001.11.07			再入庫
				3YDAA1878
				2001-11-14