

0726100NN

日立ルームエアコン 壁掛DMシリーズ 仕様表

RAS-DM40L2E9/RAC-DM40L2E9

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-DM40L2E9		RAC- DM40L2E9	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.5)			
		消費電力	W	1,430 (190 ~ 1,650)			
		運転電流	A	7.9			
		力率	%	90			
暖 房	定 格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 7.3)			
		消費電力	W	1,480 (195 ~ 2,545)			
		運転電流	A	8.2 (最大 15.0)			
		力率	%	90			
	低 温	能力	kW	5.3			
		消費電力	W	2,250			
始動電流			A	8.2			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		4.9			
		JISC9612:2005 (区分名)		4.9 (C)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,100	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
封入量		g	740				
ファ ン	風 量 (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		急 速	m³/h	680・780		1,860・1,740	
		強 風	m³/h	520・680		—	
		弱 風	m³/h	410・510		—	
		微 風	m³/h	340・400		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)		静	m³/h	260・260		—	
		急 速	dB	64・64		63・62	
		強 風	dB	55・58		—	
		弱 風	dB	49・51		—	
		微 風	dB	45・46		—	
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-AB1			
	電源プラグ	容 量		250V-15A			
		形 状		㊦		—	
	電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		—	
	室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0			
芯 数		芯	3				
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×218		629×799 (+97) ×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26		93×40×67		
質量 (製品・荷造)		kg	8.0・9.5		33.0・34.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。






(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2021-04-01		NTS	2021年度 DMシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2021-04-01	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. REGD. 2021 0401
APPD.	M.Awano	2021-04-01				
					TOCHIGI DWG. No.	
					4YAA NN0019340	

NN0019334



日立ルームエアコン 壁掛DMシリーズ 室内ユニット 寸法図




ワイヤレスリモコン




背面図



室内機サービススペース



ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。



*室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状


RAS-DM22LE9~DM28LE9 ㊦
RAS-DM40L2E9 ㊧
RAS-DM56L2E9 ㊨

- 電源コードの長さ

RAS-DM22LE9~DM28LE9 約1.0m RAS-DM22LE9~DM28LE9 約1.7m
RAS-DM40L2E9,DM56L2E9 約0.6m RAS-DM40L2E9,DM56L2E9 約1.3m



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種






RAS-DM22LE9
RAS-DM25LE9
RAS-DM28LE9
RAS-DM40L2E9
RAS-DM56L2E9

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. Y.Tanaka	2021-04-01	⊕	NTS	2021年度 DMシリーズ 寸法図	CAD
CHKD. M.Awano	2021-04-01			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. M.Awano	2021-04-01			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0019334	REGD. 2021 0401



1 2 3 4 5 6 7 8

NN0019341

日立ルームエアコン 壁掛DMシリーズ
 室外ユニット 寸法図



適用機種
 RAC-DM40L2E9



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2021-04-13	⊙	NTS	2021年度 DMシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2021-04-13			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2021 0413
APPD. M.Awano	2021-04-13			3YAA NN0019341	

NN0019342


日立ルームエアコン 壁掛DMシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機 RAS-DM40L2E9 室外機 RAC-DM40L2E9


回路図



室内機配線図



室外機配線図



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*5}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- *5 HEMSアダプター：SP-EM1

* 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. K.Mizutori	2021-04-07	⊕	NTS	2021年度 DMシリーズ 回路図・配線図	CAD
CHKD. T.Narabu	2021-04-13			Hitachi-Johnson Controls	TOCHIGI DWG. No.
M.Kurosaki	2021-04-14			Air Conditioning, Inc.	3YDA NN0019342
APPD. H.Hashimoto	2021-04-14				REQD. 2021 0414