







BB0043740

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相200V
50/60Hz

RL001 (パワーリレー)

RL002 (突入防止リレー)

二方弁コイル

室内ファンモーター

VA001 (200V用)

R002

C001

D001

TH001

NF1

DB1

T301

C342

R341

C343

C341

R342

制御回路

受光基板

表示基板

カメラ駆動用モーター
カメラ基板
カメラユニット

熱交サーミスタ

室温サーミスタ

左右風向板用モーター

フロントパネル用モーター

上下風向板上用モーター


上下風向板下用モーター左

上下風向板下用モーター右

お掃除ユニット駆動用モーター

お掃除ユニット位置検出スイッチ

配線図 RAS-E5600DJ2



電源回路

制御回路

外気温サーミスタ


デフロストサーミスタ

OHサーミスタ

5または6

電動膨張弁用パルスモーター

配線図 RAC-E5600DJ2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※4 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2014-03-26	第一角法	NTS	RAS-E5600DJ2:RAC-E5600DJ2 回路図・配線図
CHKD. S. K. Biswas	2014-03-26	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y. Iizuka	2014-03-27			3YDA BB0043740



REGD.
REGD
2014
0327

001