






7893000NN


室内機





ワイヤレスリモコン



背面図




据 付 板 (正面図)



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が 50 mm、
上が 50 mm、下が 100 mm が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 1.2 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
5. フラグの形状 
6. 電源コードの長さ




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛けセパレート			
型 式				RAS-E5600FJ2		RAC-EL56F2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.8)			
		消費電力	W	1,720 (160 ~ 2,180)			
		運転電流	A	9.2			
		力率	%	93			
暖 房	定 格	能力	kW	6.7 (0.4 ~ 10.6)			
		消費電力	W	1,580 (150 ~ 3,880)			
		運転電流	A	8.4 (最大 20.0)			
		力率	%	94			
	低 温	能力	kW	7.8			
		消費電力	W	3,480			
始 動 電 流			A	9.2			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.9			
		JISC9612:2005 (区分)		5.9 (F)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,000	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	1,450			
フ ア ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	990 ・ 1,150		2,490 ・ 2,340	
		強 風	m ³ /h	720 ・ 780		—	
		弱 風	m ³ /h	600 ・ 620		—	
		微 風	m ³ /h	470 ・ 500		—	
		静	m ³ /h	370 ・ 390		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66 ・ 69		64 ・ 64		
	強 風	dB	60 ・ 61		—		
	弱 風	dB	56 ・ 56		—		
	微 風	dB	51 ・ 52		—		
	静	dB	42 ・ 43		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-7S2				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×339	629×799(+99)×299(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44	93×40×67		
質量 (製品・荷造)			kg	15.5 ・ 18.0	42.5 ・ 44.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2016-04-21		N T S	RAS-E5600FJ2:RAC-EL56F2 構造・寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2016-04-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2016-04-21					3YAA NN0003582



F

