














|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

室外機




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。  
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。





※吹出し側壁面高さ1.2m以下




| SIGNATURE |              | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                            |  |                                        |       |
|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| DWN.      | T. Matsumoto | 2014-03-27 |  | NTS   | RAS-E6300DJ2:RAC-E6300DJ2 構造、寸法図 |                                                                                       |                                        |       |
| CHKD.     | S. Tokita    | 2014-03-27 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                               |       |                                  |                                                                                       | TOCHIGI DWG. No.<br><br>3YAA BB0043742 | REGD. |
|           | S. Todokoro  | 2014-04-03 |                                                                                       |       |                                  |                                                                                       |                                        | REGD. |
| APPD.     | Y. Iizuka    | 2014-04-03 |                                                                                       |       |                                  |                                                                                       |                                        |       |

室外機



配線図 RAS-E6300DJ2



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2