











室内機




ワイヤレスリモコン



注記


1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



仕様表


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛けセパレート			
型 式				RAS-E6300EJ2		RAC-E63E2	
電 源				(50/60Hz)			
				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)			
		消費電力	W	1,980 (165 ~ 3,080)			
		運転電流	A	10.4			
		力率	%	95			
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 11.3)			
		消費電力	W	1,870 (150 ~ 3,900)			
		運転電流	A	9.9 (最大 20.0)			
		力率	%	94			
	低温	能力	kW	8.4			
		消費電力	W	3,530			
始 動 電 流			A	10.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.7			
		JISC9612:2005 (区分)		5.7 (F)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		1,000	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類	フロン R32				
		封入量	g	1,430			
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,040・1,150		2,490・2,340	
		強 風	m³/h	760・780		-	
		弱 風	m³/h	600・620		-	
		微 風	m³/h	470・500		-	
静		m³/h	370・390		-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・69		65・64		
	強 風	dB	61・62		-		
	弱 風	dB	56・56		-		
	微 風	dB	51・52		-		
	静		dB	42・43		-	
	操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-7B2			
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		-		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長		m	12			
	最大高低差		m	10			
	冷媒追加充填量			g			
	ドレン接続口外径 (φ)			mm			
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×339		629×799(+99)×299(+68)	
製造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44		93×40×67	
質量 (製品・荷造)			kg	16.0・19.0		42.5・44.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無音室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-04-07		NTS	RAS-E6300EJ2:RAC-E63E2 構造・寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2015-04-07			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2015-04-07				3YAA BB0050501	

BB0050503


回路図



配線図 RAC-E63E2



配線図 RAS-E6300EJ2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※4 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2015-04-07	第一角法	NTS	RAS-E6300EJ2:RAC-E63E2 回路図・配線図
CHKD. S. Tokita	2015-04-07			
APPD. K. Kezuka	2015-04-07			

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0050503	REGD. REGD 2015 0407
---	------------------------------------	-------------------------------