






- 注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。

仕様表

ユ ニ ッ ト タ イ プ				室内ユニット		室外ユニット	
				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-EBKL63J2		RAC-EBKL63J2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)			
		消費電力	W	1,980 (165 ~ 3,080)			
		運転電流	A	10.4			
		力率	%	95			
暖 房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 10.8)			
		消費電力	W	1,870 (150 ~ 3,900)			
		運転電流	A	9.9 (最大 20.0)			
		力率	%	94			
	低温	能力	kW	8.0			
		消費電力	W	3,530			
始 動 電 流			A	10.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.7			
		JISC9612:2005 (区分)		5.7 (F)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,700	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類	フロン R32				
封入量		g	1,470				
フ ア ン	風 量 (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		急 速	m ³ /h	1,040・1,150		2,490・2,340	
		強 風	m ³ /h	760・780		—	
		弱 風	m ³ /h	600・620		—	
		微 風	m ³ /h	470・500		—	
	静	m ³ /h	370・390		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・69		65・64		
	強 風	dB	61・62		—		
	弱 風	dB	56・56		—		
	微 風	dB	51・52		—		
	静	dB	42・43		—		
操作スイッチ		形名		ワイヤレスリモコン RAR-9E1			
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×339		709×859(+97)×319(+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	16.0・19.0		40.5・42.0	


- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内DB:27℃・WB:19℃, 室外DB:35℃・WB:24℃)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内DB:20℃・WB:15℃, 室外DB: 7℃・WB: 6℃)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内DB:20℃・WB:15℃, 室外DB: 2℃・WB: 1℃)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無騒室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトップとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Yahagi	2019-02-06		NTS	RAS-EBKL63J2:RAC-EBKL63J2 構造・寸法図		
CHKD.	K. Kezuka	2019-02-06		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2019-02-06			3YAA NN0012833		




5	3	8	2	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---


回路図



配線図 R A C - E B K L 6 3 J 2




配線図 RAS-EBKL63J2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	  N T S	RAS-EBKL63J2:RAC-EBKL63J2   
DWN.	K. Yahagi	2019-02-12					
CHKD.	M. Kurosaki	2019-02-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0012835	REGD. REGD 2019 0213
APPD.	K. Kezuka	2019-02-12					