













4	6	5	0	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機





ワイヤレスリモコン



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50 mm、
上が50 mm、下が100 mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-EBKL71H2		RAC-EBKL71H2		
電 源				(50/60Hz)				
冷 房	定 格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 7.2)				
		消費電力	W	2,580 (165 ~ 3,200)				
		運転電流	A	13.4				
		力率	%	96				
		能力	kW	8.5 (0.6 ~ 10.9)				
暖 房	定 格	消費電力	W	2,280 (150 ~ 3,900)				
		運転電流	A	11.9 (最大 20.0)				
		力率	%	96				
		能力	kW	8.1				
		消費電力	W	3,530				
始 動 電 流			A	13.4				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.2				
		JISC9612:2005 (区分)		5.2 (G)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	-		1,900		
	熱交換器フィン形状				片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類	フロン R32					
		封入量	g	1,470				
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		45		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	1,040・1,150		2,490・2,340		
		強 風	m ³ /h	760・780		-		
		弱 風	m ³ /h	600・620		-		
		微 風	m ³ /h	470・500		-		
		静	m ³ /h	370・390		-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67・71		66・67			
	強 風	dB	61・62		-			
	弱 風	dB	56・56		-			
	微 風	dB	51・52		-			
	静	dB	42・43		-			
操作スイッチ		形名	ワイヤレスリモコン RAR-8T1					
電源プラグ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊦		-			
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		-			
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)		mm	6.35				
	ガス側 (φ)		mm	12.7				
	最大配管長		m	2.0				
	最大高低差		m	1.0				
	冷媒追加充填量		g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16					
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×339		709×859(+97)×319(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44		99×42×75		
質量 (製品・荷造)			kg	16.0・19.0		40.5・42.0		


- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無騒室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトップとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2018-06-21		N T S	RAS-EBKL71H2:RAC-EBKL71H2 構造・寸法図			
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD
APPD.	K. Kezuka	2018-06-21				3YAA NN0010564		2018 06 21




9950100NN


回路図



配線図 RAS-EBKL71H2



配線図 RAC-EBKL71H2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁵HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2018-06-21		N T S	RAS-EBKL71H2:RAC-EBKL71H2 回路図・配線図
CHKD. K. Kezuka	2018-06-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2018-06-21			3YDA NN0010566



REGD.
REGD
2018
0621