




BBB0043664


室内機




ワイヤレスリモコン



上面吸込口




上下風向



背面图

3 4 7




ツユトイ

ドレンキ

細径配管 (φ 6, 35) 接続用

据付板(正面図)

天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕



太径配管

細径配管

配管引出孔中心線 (φ65)

本体中心線

ドレンホース

50以上


室内機サービススペース

50以上

ただし、サービス性の観点から、


ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。

※室内機の背面で配管接続する



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。





仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-G4000DJ2		RAC-G4000DJ2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 房	定格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.2)			
		消費電力	W	1,430 (190 ~ 1,550)			
		運転電流	A	7.8			
		力率	%	92			
暖 房	定格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 7.5)			
		消費電力	W	1,430 (195 ~ 2,970)			
		運転電流	A	7.8 (最大 15.0)			
		力率	%	92			
	低温	能力	kW	5.7			
		消費電力	W	2,750			
始 動 電 流			A	7.8			
通年エネルギー		JISC9612:2013		4.9			
消費効率		JISC9612:2005 (区分)		4.9 (C)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,000	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種類		フロン R410A			
		封入量	g	1,000			
フ ェ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	750 ・ 830		2,220・2,100	
		強 風	m³/h	560 ・ 600		—	
		弱 風	m³/h	440 ・ 470		—	
		微 風	m³/h	320 ・ 340		—	
		静	m³/h	260 ・ 250		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	65 ・ 66		61 ・ 62		
	強 風	dB	59 ・ 58		—		
	弱 風	dB	54 ・ 52		—		
	微 風	dB	47 ・ 46		—		
	静	dB	43 ・ 41		—		
操作スイッチ		型名	ワイヤレスリモコン RAR-5M4				
電源プラグ	容 量		250V-15A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.5/1.2		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	12			
	最大高低差		m	10			
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)				クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	260×795×293		600×792(+85)×299(+55)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	85×32×36		92×39×64	
質量 (製品・荷造)			kg	10.0 ・ 12.0		37.0 ・ 38.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2014-04-04		N T S	RAS-G4000DJ2:RAC-G4000DJ2 構造・寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2014-04-04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0043664	REGD. REGD. 2014 0404
APPD.	Y. Iizuka	2014-04-04					





- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*3}RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号[SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Todokoro	2014-04-02		NTS	RAS-G4000DJ2:RAC-G4000DJ2 回路図・配線図	
CHKD. S. K. Biswas	2014-04-02			Hitachi Appliances, Inc.	
	2014-04-02			Tokyo Japan	
APPD. Y. Iizuka	2014-04-03			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA BB0043666	