

3YAAA0589

室内機

据付板

173

59

5

45

744

248

上部吸込口

左右風向板

上下風向板

空気吐出口

P

全面パネル

45

59

5

背面図

450

147

60

23.5

ツユトイ

φ6.5 配管用壁穴位置

電源コード

接続ケーブル

φ20 ドレン穴

細径配管 (φ6.35) 接続用

太径配管 (φ9.52) 接続用

84

背面から見る
(配管引出寸法)

約290

約350

約280

室外機

トツテ

アンカーボルト用長穴 (12×16)
(2-φ8ボルト用)

245

225

8

241

500

30

12

35

固定用穴
(8-φ6.5)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8ボルト用)

トツテ

245

10

77

75

135

210

サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ
7. プラグの形状 ㊹

室内機受電の場合

室外機受電の場合

ワイヤレスリモコン

147

56

15

Pから見る (下引配管位置)

45

30

60

5.5

63

45

据付板

天井面 (回縁)

埋込ボルト用穴 (左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴 (左右) 10.5×20

50

15.5

50mm以上

400

28

148

630

450

686

28

148

18

58.5

37

212

162

29

300

80

64

744

42.5

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
冷凍装置	電源	(50/60Hz)	HRS-22MX	HRC-22MX
	圧縮機出力 (W)		—	700
	熱交換器フィン形状		アコーディオン	コルゲート
	冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		HCFC-22	
	封入量 (g)		520	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	配管	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35
パイプ径 太径 (外径φmm)			φ9.52	
送風装置	配管セット		P-24VR, 28VR	
ファン	ファンモータ出力 (W)		20	20
	種類		貫流ファン	プロペラファン
電気特性	風量 (冷房・暖房) (m³/h)		360・480	1080・1050
	強風		320・410	—
	弱風		280・340	—
性能	運転冷房電力 (A)		9.6	
	暖房ヒータ ON		—	
	暖房ヒータ OFF		12.6	
	消費電力 (W)		860 (320~1,100)	
	暖房ヒータ ON		—	
	暖房ヒータ OFF		1,130 (280~1,280)	
	能力 (%)		90	
	暖房ヒータ ON		—	
	暖房ヒータ OFF		90	
	始動電流 (A)		9.6	
接続ケーブルの本数	冷房		12.6	
	暖房		4	
電源プラグ	容量 (V-A)		125V-15A	
	形状		㊹	
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9~2.5)	
	除湿能力 (ℓ/h)		1.2	
	冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)		3.2 (0.9~3.7)	
	ヒータ ON		—	
	ヒータ OFF		2.7	
機能	電気ヒーター (W)		—	
	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)	
	据付方式		背面引掛	
操作スイッチ	主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン)・RAR-1Y5	
	表示ランプ		運転、タイマー	
風速切換	風速切換		自動、強風、弱風、微風	
	キャビネット (色, マンセルNo)		ホワイト (No.5Y 8.5/0.5) Tベージュ (No.5Y 7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ		248	570
	幅		744	700+60
	奥行		168+5	210+35
製品質量 (kg)	質量		5.5	28.0
	騒音 (dB) (冷房・暖房)		37・41	46・47
ドレン接続口	強風		32・36	—
	微風		28・32	—
付属品	ドレン接続口 (外径φmm)		16	
	壁掛据付部品一式		—	
電源コード長さ (m)	左/右		0.9/1.6	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

HRS-22MX HRC-22MX

構造: 寸法図

製図

ナカオ

2001.01.09

NTS

審査

オソト

2001.01.13

承認

オソト

2001.01.13

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

栃木図番

再入庫

3YAAA0589

2001-01-25

0

4

5


100

6


7

3YDAA0590


回路図



配線図 HRS-22MX



配線図 HRC-22MX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 ナカオ	2001.01.09	NTS		HRS-22MX:HRC-22MX
審査				回路図: 配線図
承認 オソト	2001.01.13	Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番	再入庫
オソト	2001.01.13	Tokyo Japan	3YDAA0590	2001-01-25