





3YAA77483


室内機





ワイヤレスリモコン



Pから見る (下引配管位置)




背面から見る (配管引出寸法)





※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。


据付板



室外機



トツテ




注記


- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
- 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
- 電源コードの長さ 約900 約1600

7. プラグの形状 ⑪

室内機受電の場合





室外機受電の場合



アンカーボルト用長穴 (12×16) (2-φ8ボルト用)

空気吐出口

φ20ドレン穴




備考	投影法	尺度
入庫 99.3.9	製図 ナカオ 99.02.18 名称 HRS-25KX:HRC-25KX	NTS
審査 ナカオ 99.02.18	構造: 寸法図	
承認 フジ 99.02.19		

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	HRS-25KX	HRC-25KX
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	700
	熱交換器フィン形状		アコーディオン	コルゲート
	冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		HCFC-22	
	封入量 (g)		560 (エアパージ分20g含む)	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ9.52	
送風装置	配管セット		P-24VK2, 28VK2	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
電気特性	風量 (m³/h)	強風	410・480	1320・1290
		弱風	320・410	—
		微風	280・340	—
性能	運転冷房		12.4	
	暖房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	13.5	
	消費電力 (W)	冷房	1,120 (320~1,150)	
		暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	1,215 (280~1,350)	
	効率 (%)	冷房	90	
		暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	90	
	始動電流 (A)	冷房	12.4	
冷房特性		暖房	13.5	
	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ 容量 (V-A)		125V-15A	
		形状	⑪	—
	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)	
	除湿能力 (ℓ/h)		1.4	
	冷房のめやす		7~10畳 (11~17m²)	
	暖房能力	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	3.4 (0.9~3.9)	
	電気ヒーター (W)	低温	2.8	
機能	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)	
	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン)・RAR-1Y4	—
	表示ランプ		運転, タイマー	—
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風	—
	キャビネット (色, マンセルNo)		—	—
	外形寸法 (mm)	高さ	248	570
		幅	744	700+60
		奥行	168+5	210+35
	製品質量 (kg)		5.5	28.0
騒音 (dB)	強風		38・41	47・47
	弱風		32・36	—
	微風		28・32	—
付属品	ドレン接続口 (外径φmm)		16	
	壁掛据付部品一式		—	
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。



板木図番

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3YAA77483

3YDA77487

A

B


C

D


E

F


回路図



配線図 HRC-25KX



配線図 HRS-25KX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫	製図	ナカオ	99.02.19	名称		板木図番
99.3.9	審査	ナカオ	99.02.19	HRS-25KX:HRC-25KX	Hitachi Appliances, Inc.	3YDA77487
庫	承認	フジ	99.02.19	回路図:配線図	Tokyo Japan	