























室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ 約900 約1600。



署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	HRS-25MX HRC-25MX
製図	ナカオ	2001.01.09		NTS	構造: 寸法図
審査		.		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番
承認	オソト	2001.01.13			再入庫
	オソト	2001.01.13			入庫
				3YAAA0591	2001-01-25

項目			形式	室内機		室外機	
				HRS-25MX		HRC-25MX	
電源 (50/60Hz)				単相 100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		700	
	熱交換器フィン形状			アコーディオン		コルゲート	
	冷媒制御装置			-		キャピラリチューブ	
	冷媒切換装置			-		四方弁	
	冷媒	種類		HCFC-22			
		封入量 (g)		540			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
送風装置	配管	配管接続方式		フレア			
		パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35			
			太径	φ9.52			
		配管セット		P-24VR, 28VR			
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン	
		風量 (m³/h)	強風	410・480		1200・1170	
			弱風	320・410		-	
				微風	280・340		-
電気特性	運転電流 (A)	冷房	12.4				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	13.5			
	消費電力 (W)	冷房	1,120 (320~1,150)				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	1,215 (280~1,350)			
	力率 (%)	冷房	90				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	90			
	始動電流 (A)	冷房	12.4				
暖房		13.5					
接続ケーブルの本数			4				
電源プラグ		容量 (V-A)	125V-15A				
	形状	㊹		-			
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.5 (0.9~2.8)			
	除湿能力 (l/h)			1.4			
	冷房のめやす			7~10畳 (11~17m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	3.4 (0.9~3.9)				
		低温	2.8				
	電気ヒーター (W)			-			
機能	暖房のめやす			7~9畳 (12~15m²)			
	据付方式	背面引掛		-			
	主操作スイッチ	ワイヤレスリモコン (プッシュボタン)・RAR-1Y5					
	表示ランプ	運転, タイマー					
キャビネット (色, マンセルNo)	風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風			
	ホワイト (No. 5Y 8.5/0.5) Tベージュ (No. 5Y 7/2)						
外形寸法 (mm)	高さ		248		570		
	幅		744		700+60		
	奥行		168+5		210+35		
製品質量 (kg)			5.5		28.0		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	風		38・42		47・48	
	弱風	風		32・36		-	
	微風	風		28・32		-	
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付属品			壁掛け付 部品一式				
電源コード長さ (m)			左/右	0.9/1.6		-	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

A



1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。



F

