













室 外 機




- 注記
1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ 約400 約1100



項 目			形 式	室 内 機		室 外 機		
				HRS-28KX		HRC-28KX		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			-		700		
	熱交換器フィン形状			アコーディオン		コルゲート		
	冷媒制御装置			-		キャピラリチューブ		
	冷媒切換装置			-		四方弁		
	冷媒種類			HCFC-22				
	封入量 (g)			790 (エアパージ分80g含む)				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
	配 管	配管接続方式			フレア			
(外径φmm)		パイプ径		細 径		φ6.35		
		太 径		φ9.52				
		配管セ ッ ト			P-24VK2, 28VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	410・480		1320/1290		
			弱 風	320・410		-		
			微 風	280・340		-		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	12.9					
			暖 房	ヒータ ON	-			
				ヒータ OFF	16.4			
	消費電力 (W)	冷 房	1,160 (320~1,250)					
			暖 房	ヒータ ON	-			
				ヒータ OFF	1,480 (280~1,610)			
	力 率 (%)	冷 房	90					
			暖 房	ヒータ ON	-			
				ヒータ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	12.9					
			暖 房	16.4				
		接続ケーブルの本数			4			
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)		125V-20A					
	形 状		㊶		-			
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.9~3.1)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6				
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m²)				
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON		-				
		ヒータ OFF		4.0 (0.9~4.4)				
		低 温		3.2				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			-				
機 能	暖 房 の め や す			9~11畳 (15~18m²)				
	据 付 方 式			背面引掛		-		
	主 操 作 ス イ ッ チ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4				
	表 示 ラ ン プ			運転, タイマー				
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風					
キャビネット (色, マンセルNo)							-	-
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		248		570			
	幅		744		700+60			
	奥 行		168+5		210+35			
製 品 質 量 (kg)			5.5		29.0			
騒音 (dB) 冷房・暖房	強 風		38・41		47・47			
	弱 風		32・36		-			
	微 風		28・32		-			
ドレン接続口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)		左/右		0.4/1.1		-		

- 本仕様は予告なく変更することがあります。



尺度
NTS


入庫入庫

製図	ナカオ	99.02.18	名称 H
審査	ナカオ	99.02.18	
承認	フジ	99.02.19	

名称
HRS-28KX:HRC-28KX
構造：寸法図

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

枋木図番	3YAA77484
------	-----------



	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 99. 3. 9	製図	チカオ	99.02.19	名称		板木図番
	審査	チカオ	99.02.19	HRS-28KX:HRC-28KX		3YDA77488
	承認	フジ	99.02.19	回路図：配線図		