













- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-05-29		N T S	RAS-HS63B2E9:RAC-HS63B2E9 回路図:配線図
CHKD.	H. Shono	2012-05-29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
	S. K. Biswas	2012-05-30			
APPD.	E. Matsubara	2012-06-01			