


B	B	0	0	3	5	7	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

回 路 义



配線図



R A S - J T 4 0 C 2 E 1


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN 6 に別売の ※¹HA 接続コードを
差込んで ※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINK に接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN 7 に別売の ※³RAC アダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
(別売部品)

※2標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	M. Tanabe	2012-12-12		N T S	RAS-JT40C2E1:RAC-JT40C2E1 回路図:配線図		
CHKD.	T. Fukuda	2012-12-12	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2012 1212
APPD.	Y. Notova	2012-12-12			3YDA BB0035752		