













室内機



壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。




1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット	室外ユニット
タ イ プ				壁掛型セパレート	
型 式				RAS-JT40E2E3	RAC-JT40E2E3
電 源 (50/60Hz)				単相200V	
冷 房	定格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 5.5)	
		消費電力	W	910 (135 ~ 1,800)	
		運転電流	A	5.0	
		力率	%	91	
暖 房	定格	能力	kW	5.0 (0.4 ~ 11.4)	
		消費電力	W	940 (125 ~ 3,860)	
		運転電流	A	5.2 (最大 20.0)	
		力率	%	91	
	低温	能力	kW	8.4	
		消費電力	W	3,460	
始 動 電 流			A	5.2	
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.1	
		JISC9612:2005 (区分)		7.1 (C)	
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	1,000	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32	
		封入量	g	1,450	
フ ァ ン	種 類			貫流ファン	プロペラファン
	ファンモータ出力		W	25	45
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	970 ・ 1,120	2,410・2,190
		強 風	m³/h	590 ・ 660	—
		弱 風	m³/h	470 ・ 510	—
		微 風	m³/h	370 ・ 430	—
		静	m³/h	310 ・ 350	—
	音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	65 ・ 69	61 ・ 56
強 風		dB	57 ・ 58	—	
弱 風		dB	54 ・ 55	—	
微 風		dB	51 ・ 52	—	
静		dB	38 ・ 38	—	
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-6M1		
電源プラグ	容 量		250V-20A		
	形 状		㊦		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3	—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯 数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
	最大配管長	m	20		
	最大高低差	m	10		
	冷媒追加充填量	g	チャージレス		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)	ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×339	629×799(+99)×299(+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×44	93×40×67	
質量 (製品・荷造)		kg	15.5 ・ 18.0	42.5 ・ 44.0	


- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	T. Matsumoto	2014-10-29		N T S	RAS-JT40E2E3:RAC-JT40E2E3 構造・寸法図			
CHKD.	H. Daisaka	2014-11-10	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	Y. Notova	2014-11-10				3YAA BB0047401		2014 1110




BBB0047419

回路図



配線図 RAC-JT40E2E3



配線図
RAS-JT40E2E3




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。
日立エアコンモバイルコントロール（遠隔操作機能）との
並用は出来ません。


- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。
日立エアコンモバイルコントロール（遠隔操作機能）との
並用は出来ません。

※1 HA接続コード:部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター: HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2014-11-12		N T S	RAS-JT40E2E3:RAC-JT40E2E3 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2014-11-13	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No.
	H. Hashimoto	2014-11-13					
APPD.	Y. Notova	2014-11-18	3YDA BB0047419			2014 1118	