

9819000NN

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー

789

798

742

295

798

230

206

104

75

280

308.5

608.5

648

280

230

206

104

75

280

308.5

608.5

648

室内機サービススペース

約77

約84

約129

502

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

ユニットタイプ			室内ユニット	室外ユニット	
型式			RAS-JT40G2E5	RAC-JT40G2E5	
電源			(50/60Hz) 単相200V		
冷房	定格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 5.5)	
		消費電力	W	880 (155 ~ 1,800)	
		運転電流	A	5.2	
		力率	%	85	
暖房	定格	能力	kW	5.0 (0.4 ~ 11.4)	
		消費電力	W	920 (135 ~ 3,860)	
		運転電流	A	5.4 (最大 20.0)	
		力率	%	85	
低温	能力	kW	8.4		
		消費電力	W	3,460	
始動電流			A	5.4	
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013 7.5		
			JISC9612:2005 (区分名) 7.5 (C)		
冷凍装置	圧縮機出力		W	1,000	
	熱交換器フィン形状		片起し3本スリット コルゲート		
冷媒	種類	フロン R32			
	封入量	g	1,600		
ファン	種類	貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25 45	
	风量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	1,110・1,380	2,700・1,950
		強風	m³/h	900・960	—
		弱風	m³/h	700・760	—
		微風	m³/h	520・570	—
静	m³/h	300・370	—		
音響パワーレベル (冷房・暖房)	急速	dB	65・69	60・56	
	強風	dB	60・61	—	
	弱風	dB	56・56	—	
	微風	dB	51・52	—	
静	dB	36・36	—		
操作スイッチ 型式		ワイヤレスリモコン RAR-7V1			
電源プラグ	容量	250V-20A			
	形状	㊦			
電源コード長さ	(左/右) m	0.6/1.3			
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯数	芯	3		
冷媒配管	接続方式	フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
	最大配管長	m	20		
	最大高低差	m	10		
冷媒追加充填量		g	チャージレス		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)		スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×374 709×859 (+97)×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47 99×42×75		
質量 (製品・荷造)		kg	16.5・19.0 42.5・44.0		

SIGNATURE

DATE

PROJECTION

SCALE

TITLE

DWN. K, Fukuhara 2016-11-29

CHKD. K, Daigou 2016-11-30

APPD. K, Yoshida 2016-11-30

NTS

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0005136

CAD

REGD. REGD 2016 1130

0

4

5

002

002

室 外 機

