





仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-JT40K2E8		RAC-JT40K2E8	
電 源 (5 0 / 6 0 H z)				単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 5.5)			
		消費電力	W	880 (155 ~ 1,800)			
		運転電流	A	5.2			
		力率	%	85			
暖 房	定 格	能力	kW	5.0 (0.4 ~ 11.9)			
		消費電力	W	920 (135 ~ 3,900)			
		運転電流	A	5.4 (最大 20.0)			
		力率	%	85			
	低 温	能力	kW	8.9			
		消費電力	W	3,560			
始動電流			A	5.4			
通年エネルギー		JISC9612:2013		7.4			
消費効率		JISC9612:2005 (区分)		7.4 (C)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	－		1,100	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類	フロン R32				
		封入量	g	1,600			
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,110・1,380		2,700・1,950	
		強 風	m³/h	900 ・ 960		－	
		弱 風	m³/h	700 ・ 760		－	
		微 風	m³/h	520 ・ 570		－	
		静	m³/h	300 ・ 370		－	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	65 ・ 69		62 ・ 60		
	強 風	dB	60 ・ 61		－		
	弱 風	dB	56 ・ 56		－		
	微 風	dB	51 ・ 52		－		
	静	dB	36 ・ 36		－		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9G7				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		－		
電源コード長さ (左ノ右)			m	0.6 / 1.3		－	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		709×859 (+97)×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	16.5 ・ 19.0		41.0 ・ 42.0	

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ







7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		CAD	
DWN.	K.Yokoyama	2019-11-08		NTS	RAS-JT40K2E8: RAC-JT40K2E8 構造・寸法図			
CHKD.	Y.Ueda	2019-11-08	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.		REGD. 2019 1108
APPD.	Y.Ueda	2019-11-08				3YAA NN0014955		

5967100NN

室 外 機




注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の囲隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。




SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. T.Kato	2019-10-24		NTS	RAS-JT40K2E8:RAC-JT40K2E8 構造:寸法図
CHKD. Y.Ueda	2019-10-24	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. Y.Ueda	2019-10-24			
				TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0014965






配線図 RAC-JT40K2E8



配線図
RAS-JT40K2E8



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{*3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の^{*4}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K.Yokoyama	2019-10-17		NTS	RAS-JT40K2E8:RAC-JT40K2E8 回路図:配線図	
CHKD.	S.Takahata	2019-10-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	T.Hojo	2019-10-18				
APPD.	Y.Ueda	2019-10-18			3YDA NN0014975	