









B	B	0	0	0	0	6	9	6	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



ワイヤレスリモコン




据 付 板 天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

形 式			室 内 機		室 外 機		
			RAS-JT50W2E4		RAC-JT50W2E4		
項 目							
電 源 (50/60Hz)			単相200V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—		1000		
	熱交換器フィン形状		細幅スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置		—		電動膨張弁		
	冷媒切換装置		—		四方弁		
	冷媒種類		フロン R410A				
	封入量 (g)		1300 g				
	過負荷保護装置		自動復帰形				
	配 管	配管接続方式		フレア			
パイプ径 (外径φmm)		細 径	φ6.35				
		太 径	φ9.52				
		配管セ ッ ト		HP-2340S, HP-2370S			
送風装置	ファンモータ出力 (W)		25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	650 ・ 680		2,410・2,190	
			弱 風	600 ・ 640		—	
電気特性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.8				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	7.9			
	消費電力 (W)	冷 房	1,680 (75 ～ 2,020)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	1,565 (70 ～ 2,790)			
	力 率 (%)	冷 房	96				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	99			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.8				
		暖 房	7.9				
		接続ケーブルの本数	3				
冷房特性	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	250V-15A				
		形 状	㊦		—		
暖房特性	冷 房 能 力 (kW)		5.0 (0.7～5.5)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.8				
	冷 房 の め や す		14～21畳 (23～34m²)				
機能	暖房能力 (kW)	ヒータON	—				
		ヒータOFF	6.3 (0.7～9.0)				
		低 温	6.5				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—				
機 能	暖 房 の め や す		14～17畳 (23～29m²)				
	据 付 方 式		背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3L4				
	表 示 ラ ン プ		クリーン・空清・みはり 運転モニター・タイマー				
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色調 (近似マンセルNO.)			ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外形寸法 (mm)	高 さ		295		600		
	幅		795		792+85		
	奥 行		215		299+55		
製 品 質 量 (kg)			11.5		40		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		48 ・ 47		50 ・ 50		
	弱 風		41 ・ 41		—		
	微 風		37 ・ 37		—		
	静		23 ・ 23		—		
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付 属 品			壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)			左/右		0.4/1.1		

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2007-02-17		NTS	RAC-JT50W2E4:RAC-JT50W2E4 構造・寸法図	
CHKD.	E. Matsubara	2007-02-19		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	S. Abe	2007-02-19				3YAA BB0006948
						REGD. REGD 2007 0219

