

BB0025225

室内機

室内機サービススペース

仕様表

形 式			室 内 機	室 外 機	
項 目			RAS-JT56A2E8	RAC-JT56A2E8	
電 源 (50/60Hz)			単相200V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	1000	
	熱交換器フィン形状		片起し3本スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒種類		フロン R410A		
	封入量 (g)		1,600		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配 管	配管接続方式		フレア	
パイプ径		細 径	φ6.35		
(外径φmm)		太 径	φ9.52		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25	40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	780・850	2490・2340
			弱 風	570・650	—
			微 風	485・570	—
			静	330・390	—
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	9.2		
		暖 房	8.1 (最大 20.0)		
	消費電力 (W)	冷 房	1,760 (155 ~ 2,100)		
		暖 房	1,530 (130 ~ 3,730)		
	力 率 (%)	冷 房	96		
		暖 房	95		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	9.2		
		暖 房	8.1		
	接続ケーブルの本数		3		
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	250V・20A			
	形 状	㊦	—		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)		5.6 (0.6~6.0)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		3.2		
	冷 房 の め や す		15~23畳 (25~39m²)		
暖房 特性	暖房能力 (kW)	標 準	6.7 (0.5~11.5)		
		低 温	8.3		
	暖 房 の め や す		15~18畳 (24~30m²)		
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4N3		
	表 示 ラ ン プ		運転、タイマー、みはり、 クリーン、ミスト、ECO		
風 速 切 換		自動、急速、強風、弱風、微風、静			
色調 (近似マンセルNO.)			クリアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		295	600	
	幅		798	792 (+85)	
	奥 行		269	299 (+55)	
製 品 質 量 (kg)		14.5			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	52・52	53・53		
		42・41	—		
		37・36	—		
		30・30	—		
	静				
ドレン接続口 (外径φmm)			16		
付 属 品			壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)			0.5/1.2	—	


● 本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	T. Itoigawa	2010-12-23		1 : 1	RAC-JT56A2E8:RAC-JT56A2E8 構造・寸法図	
CHKD.	T. Fukuda	2010-12-23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.
	K. Yokoyama	2010-12-24				
APPD.	Y. Notova	2010-12-24	3YAA BB0025225			REGD. REGD 2010 1224

