





仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-JT56J2E7		RAC-JT56J2E7	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 6.0)			
		消費電力	W	1,600 (155 ~ 2,000)			
		運転電流	A	9.4			
		力率	%	85			
暖房	定格	能力	kW	6.7 (0.4 ~ 11.6)			
		消費電力	W	1,480 (135 ~ 3,900)			
		運転電流	A	8.7 (最大 20.0)			
		力率	%	85			
	低温	能力	kW	8.5			
		消費電力	W	3,480			
		始動電流	A	9.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.8			
		JISC9612:2005 (区分)		6.7 (F)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,500	
	熱交換器フィン形状		片起し3本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類	フロン R32				
		封入量	g	1,600			
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,180・1,380		2,940・2,610	
		強 風	m³/h	900・960		—	
		弱 風	m³/h	700・760		—	
		微 風	m³/h	520・570		—	
		静	m³/h	300・370		—	
音響パワーレベル	運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・70		63・63	
		強 風	dB	60・61		—	
		弱 風	dB	56・56		—	
		微 風	dB	51・52		—	
	静	dB	36・36		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9B1				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		709×859 (+97) ×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	16.5・19.0		42.5・44.0	


注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ
- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。




- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB, 室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小~最大)の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K.Yahagi	2018-11-15		NTS	RAS-JT56J2E7:RAC-JT56J2E7 構造・寸法図			
CHKD.	K.Fukuhara	2018-11-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H.Daisaka	2018-11-19					3YAA NN0011949	



△リアクタ 3.5mH



配線図
RAS-JT56J2E7



- | SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE | |
|-----------|-------------|------------|---|-------|--|------------------|
| DWN. | K. Yahagi | 2018-11-16 |  | NTS | RAS-JT56J2E7:RAC-JT56J2E7 回線: 線図 | |
| CHKD. | K. Fukuhara | 2018-11-19 | | | Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc. | TOCHIGI DWG. No. |
| APPD. | H. Daisaka | 2018-11-19 | | | | 3YDA NN0011969 |