




仕様表






ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-JT56L2E9		RAC-JT56L2E9	
電 源 (5 0 / 6 0 H z)				単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 6.0)			
		消費電力	W	1,600 (155 ~ 2,000)			
		運転電流	A	9.4			
		力率	%	85			
暖 房	定 格	能力	kW	6.7 (0.4 ~ 11.9)			
		消費電力	W	1,480 (135 ~ 3,900)			
		運転電流	A	8.7 (最大 20.0)			
		力率	%	85			
	低 温	能力	kW	8.9			
		消費電力	W	3,560			
始動電流			A	9.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.6			
		JISC9612:2005 (区分)		6.5 (F)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	－		1,500	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量	g	1,600			
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,180・1,380		2,940・2,610	
		強 風	m³/h	900 ・ 960		－	
		弱 風	m³/h	700 ・ 760		－	
		微 風	m³/h	520 ・ 570		－	
		静	m³/h	300 ・ 370		－	
音 響 パ ワ ー レ ベ ル (冷房・暖房)	急 速	dB	66 ・ 70		65 ・ 65		
	強 風	dB	60 ・ 61		－		
	弱 風	dB	56 ・ 56		－		
	微 風	dB	51 ・ 52		－		
	静	dB	36 ・ 36		－		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9T5				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		－		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6 / 1.3		－		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷 媒 配 管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×385		709×859(+97)×319(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)		kg	16.5 ・ 19.0		41.0 ・ 43.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	J.Cai	2020-09-08		NTS	RAS-JT56L2E9: RAC-JT56L2E9 構造・寸法図			
CHKD.	H.Daisaka	2020-09-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	H.Daisaka	2020-09-09				3YAA NN0017826		

698/L00NN

室 外 機



室外機標準据付寸法図






注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の囲隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合







前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Hisyam	2020-09-08		NTS	RAS-JT56L2E9:RAC-JT56L2E9 構造:寸法	
CHKD. K.Fukuhara	2020-09-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2020 0914
APPD. H.Daisaka	2020-09-14			3YAA NN0017869	

196/100NN



・ホームオートメーションを行う場合 室内基板のCN6に別売の ^{*1} HA接続コードを差込んで ^{*2} 標準アダプターと接続してください。	・H-LINKに接続する場合 室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の ^{*3} RACアダプターの端子を差込んでください。	・HEMSを使用する場合 室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の ^{*4} HEMSアダプターの端子を差込んでください。
^{*1} HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)	^{*2} 標準アダプター：HA-S100TSA	^{*3} RACアダプター：PSC-6RAD
^{*4} HEMSアダプター：SP-EM1		

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Cai	2020-10-01	⊕	NTS	RAS-JT56L2E9: RAC-JT56L2E9 回路図: 配線図
CHKD. S.Takahata	2020-10-02			
	2020-10-02			
APPD. H.Daisaka	2020-10-02			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017961	REGD. 2020 1002
--	------------------------------------	-----------------------