














B	B	0	0	2	5	2	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機



注記


1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



仕様表

				室 内 機		室 外 機	
項 目				RAS-JT63A2E8		RAC-JT63A2E8	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		1000	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁	
	冷媒切換装置			-		四方弁	
	冷媒種類			フロン R410A			
	封入量 (g)			1,600			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
配管	配管接続方式			フレア			
	パイプ径細径 (外径φmm)		太径	φ6.35 φ12.70			
送風装置	ファンモータ出力 (W)			25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強風	800・870		2490・2340	
			弱風	570・650		-	
			微風	485・570		-	
静			330・390		-		
電気特性	運転電流 (A)	冷房	10.3				
		暖房	8.6 (最大 20.0)				
	消費電力 (W)	冷房	1,980 (155 ~ 3,050)				
		暖房	1,640 (130 ~ 3,840)				
	力 率 (%)	冷房	96				
		暖房	95				
	始動電流 (A)	冷房	10.3				
		暖房	8.6				
	接続ケーブルの本数			3			
電源プラグ	容量 (V-A)		250V-20A				
	形状	㊦		-			
冷房特性	冷房能力 (kW)			6.3 (0.6~6.5)			
	除湿能力 (ℓ/h)			3.7			
	冷房のめやす			17~26畳 (29~43m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)		標準低温		7.1 (0.6~11.9)		
					8.6		
	暖房のめやす			16~20畳 (26~32m²)			
機能	据付方式			背面引掛		-	
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4N3			
	表示ランプ			運転、タイマー、みはり、 クリーン、ミスト、ECO			
	風速切換			自動、急速、強風、弱風、微風、静			
色調 (近似マンセルNO.)				クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高 さ		295		600		
	幅		798		792 (+95)		
	奥 行		269		299 (+55)		
製 品 質 量 (kg)			14.5		42		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		53・53		54・54		
	弱風		42・41		-		
	微風		37・36		-		
	静		30・30		-		
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品		壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)		左/右		0.5/1.2		-	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	T. Itoigawa	2010-12-23		1 : 1	RAS-JT63A2E8:RAC-JT63A2E8 構造・寸法図
CHKD.	T. Fukuda	2010-12-23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
	K. Yokoyama	2010-12-24		3YAA BB0025226 REGD. REGD 2010 1224	
APPD.	Y. Notova	2010-12-24			

