








回路図



配線図


R A S - J T 6 3 D 2 E 2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。
日立エアコンモバイルコントロール（遠隔操作機能）との
並用は出来ません。

※1 HA接続コード:部品番号〔SP-HAC1〕


※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD



配線図

R A C - J T 6 3 D 2 E 2



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Daigou	2013-12-19		N T S	RAS-JT63D2E2:RAC-JT63D2E2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2013-12-20	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		REGD.
	M. Tamura	2013-12-20					REGD.
APPD.	E. Matsubara	2013-12-20			3YDA BB0041575	2013 1220	