




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-JT63J2E7		RAC-JT63J2E7		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.7)				
		消費電力	W	1,760 (175 ~ 3,050)				
		運転電流	A	10.1				
		力率	%	87				
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 11.7)				
		消費電力	W	1,700 (145 ~ 3,900)				
		運転電流	A	9.8 (最大 20.0)				
		力率	%	87				
	低温	能力	kW	8.6				
		消費電力	W	3,500				
		始動電流		A	10.1			
		通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013	6.6			
		JISC9612:2005 (区分)	6.5 (F)					
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,700		
	熱交換器フィン形状		片起し3本スリット		コルゲート			
	冷 媒	種 類	フロン R32					
		封入量	g	1,670				
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		45		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,170・1,380		3,040・2,760		
		強 風	m³/h	990・1,120		—		
		弱 風	m³/h	780・830		—		
		微 風	m³/h	630・630		—		
		静	m³/h	420・450		—		
	音響パワーレベル	急 速	dB	66・70		64・63		
強 風		dB	61・62		—			
弱 風		dB	56・56		—			
微 風		dB	51・52		—			
		静	dB	37・38		—		
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-9B1				
電源プラグ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊦		—			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	12.7					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		709×859 (+97) ×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)			kg	17.0・20.0		43.0・45.0		

注記


- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ
- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB, 室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小~最大)の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	K.Yahagi	2018-11-15	㊦	NTS	RAS-JT63J2E7:RAC-JT63J2E7 構造・寸法図
CHKD.	K.Fukuhara	2018-11-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD.	H.Daisaka	2018-11-19			
			TOCHIGI DWG. No.		3YAA NN0011950
					REGD. 2018 1119





SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	K. Yahagi	2018-11-16		N T S	RAS-JT63J2E7; RAC-JT63J2E7 回路図; 配線図	
CHKD.	K. Fukuhara	2018-11-19				
APPD.	H. Daisaka	2018-11-19				
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.			
			3YDANN0011970			