







室内機サービススペース



※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状


- RAS-JT22NE3, JT25NE3 (㊦)
- RAS-JT28NE3, JT36NE3 (㊧)
- RAS-JT40N2E3~JT90N2E3 (㊨)

6. 電源コードの長さ

- [左側] RAS-JT22NE3, JT25NE3 約1.0m
- [右側] RAS-JT22NE3, JT25NE3 約1.7m
- RAS-JT28NE3, JT36NE3 約0.6m
- RAS-JT28NE3, JT36NE3 約1.3m
- RAS-JT40N2E3~JT90N2E3 約0.6m
- RAS-JT40N2E3~JT90N2E3 約1.3m



7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種

- RAS-JT22NE3
- RAS-JT25NE3
- RAS-JT28NE3
- RAS-JT36NE3
- RAS-JT40N2E3
- RAS-JT56N2E3
- RAS-JT63N2E3
- RAS-JT71N2E3
- RAS-JT80N2E3
- RAS-JT90N2E3



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	J.Cai	2022-10-19	⊕	NTS	2023年度JTシリーズ寸法図	
CHKD.	Y.Ueda	2022-10-19			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	Y.Ueda	2022-10-19			3YAA NN0024014	



NN0024022

日立ルームエアコン 壁掛JTシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図


回路図



電源回路


制御回路

室外機配線図



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・換気ユニットを接続する場合
室内基板のCN6に換気ユニット付属のHA接続コードを差込んで、換気ユニットと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 RACアダプター：PSC-6RAD



*部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. J.Cai	2022-10-27	⊙	NTS	2023年度 JTシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Okabe	2022-10-27			Hitachi-Johnson Controls	
	2022-10-28			Air Conditioning, Inc.	
APPD. Y.Ueda	2022-10-28			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA NN0024022	REQD. 2022 1031