






4328000NN



室内機



ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー




※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを入換えてください。

据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。


仕様表


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-JT80H2E6		RAC-JT80H2E6		
電 源				(50/60Hz)				
				単相200V				
冷房	定格	能力	kW	8.0 (0.6 ~ 8.1)				
		消費電力	W	2,900 (175 ~ 3,150)				
		運転電流	A	14.6				
		力率	%	99				
暖房	定格	能力	kW	9.5 (0.6 ~ 11.8)				
		消費電力	W	2,580 (145 ~ 3,900)				
		運転電流	A	13.0 (最大 20.0)				
		力率	%	99				
	低温	能力	kW	8.8				
		消費電力	W	3,560				
始 動 電 流			A	14.6				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.9				
		JISC9612:2005 (区分)		5.8 (G)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		2,150		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷媒	種類	フロン R32					
		封入量	g	1,670				
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		45		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,260・1,500		3,150・3,180		
		強 風	m³/h	990・1,120		—		
		弱 風	m³/h	780・830		—		
		微 風	m³/h	630・630		—		
		静	m³/h	420・450		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	69・71		67・68			
	強 風	dB	61・62		—			
	弱 風	dB	56・56		—			
	微 風	dB	51・52		—			
	静	dB	37・38		—			
操作スイッチ		型式	ワイヤレスリモコン RAR-8J1					
電源プラグ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊦		—			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)		mm	6.35				
	ガス側 (φ)		mm	12.7				
	最大配管長		m	20				
	最大高低差		m	10				
	冷媒追加充填量		g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		709×859(+97)×319(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)			kg	17.0・20.0		43.0・45.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-JT80H2E6:RAC-JT80H2E6 構造・寸法図	 TOCHIGI DWG. No. REGD. REGD 2017 1129
DWN.	K. Daigou	2017-11-29	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
CHKD.	K. Yoshida	2017-11-29				
APPD.	K. Yoshida	2017-11-29		3YAA NN0008234		

F

001



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1



This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited 001