




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-JT80J2E7		RAC-JT80J2E7		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	8.0 (0.6 ~ 8.1)				
		消費電力	W	2,900 (175 ~ 3,150)				
		運転電流	A	14.6				
		力率	%	99				
暖 房	定 格	能力	kW	9.5 (0.6 ~ 11.8)				
		消費電力	W	2,580 (145 ~ 3,900)				
		運転電流	A	13.0 (最大 20.0)				
		力率	%	99				
	低 温	能力	kW	8.8				
		消費電力	W	3,560				
		始動電流		A	14.6			
		通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013	5.9			
		JISC9612:2005 (区別)	5.8 (G)					
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		2,150		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量	g	1,670				
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		45		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,260・1,500		3,150・3,180		
		強 風	m³/h	990・1,120		—		
		弱 風	m³/h	780・830		—		
		微 風	m³/h	630・630		—		
		静	m³/h	420・450		—		
	音 響 パ ワ ー レ ベ ル 運 転 音 (冷房・暖房)	急 速	dB	69・71		67・68		
強 風		dB	61・62		—			
弱 風		dB	56・56		—			
微 風		dB	51・52		—			
静		dB	37・38		—			
操 作 ス イ ッ チ 形 名				ワイヤレスリモコン RAR-9B1				
電 源 プ ラ グ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊦		—			
電 源 コ ー ド 長 さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室 内 外 接 続 ケ ー ブ ル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷 媒 配 管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	12.7					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		709×859 (+97)×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75		
質 量 (製品・荷造)			kg	17.0・20.0		43.0・45.0		

注記


- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ
- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。




- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB, 室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小~最大)の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトットとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0011952	REGD. 2018 1119
DWN.	K.Yahagi	2018-11-15	㊦	NTS	RAS-JT80J2E7:RAC-JT80J2E7 構造・寸法図			
CHKD.	K.Fukuhara	2018-11-19						
APPD.	H.Daisaka	2018-11-19						





室外機



001